

PDU intelligente, EN2xxx, 400 V CA, 3 PH

PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso



CARATTERISTICHE

Le unità di distribuzione dell'alimentazione intelligente Enlogic EN2xxx monitorano la potenza in ingresso dell'intera PDU e offrono la commutazione remota di singole uscite, forniscono il monitoraggio del livello dell'unità di fatturazione

Display dati ad alta visibilità e display grafico interattivo

Misurare i carichi degli interruttori automatici su alimentazioni ridondanti per evitare tempi di inattività accidentali

Consente il bilanciamento intelligente del carico per l'efficienza energetica e il massimo utilizzo della capacità

Interfaccia Gigabit Ethernet ed Ethernet ridondante (10/100)

Soluzione di ridondanza di alimentazione c.c. iPDU per un massimo di 64 PDU

Controller Hot-Swap senza utensili

Tensione di ingresso 400 V CA, trifase

Uscite C13, C19

SPECIFICHE

Table 1/6

Codice a catalogo	Famiglia di prodotti	Tipo	Tipo di prodotto	Tipo di presa	Quantità presa	Colore
EN2402	EnLogic	PDU intelligente	Striscia di connettori femmina	(18) C13, (6) C19	24	Nero
EN2403	EnLogic	PDU intelligente	Striscia di connettori femmina	(30) C13, (6) C19	36	Nero
EN2450	EnLogic	PDU intelligente	Striscia di connettori femmina	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Nero
EN2808	EnLogic	PDU intelligente	Striscia di connettori femmina	(12) C13, (12) C19	24	Nero

Codice a catalogo	Famiglia di prodotti	Tipo	Tipo di prodotto	Tipo di presa	Quantità presa	Colore
EN2810	EnLogic	PDU intelligente	Striscia di connettori femmina	(24) C13, (12) C19	36	Nero
EN2812	EnLogic	PDU intelligente	Striscia di connettori femmina	(36) C13, (12) C19	48	Nero
EN2850	EnLogic	PDU intelligente	Striscia di connettori femmina	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Nero
EN2852	EnLogic	PDU intelligente	Striscia di connettori femmina	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Nero
EN2880	EnLogic	PDU intelligente	Striscia di connettori femmina	(21) bloccaggio C13/C15, (21) bloccaggio C13/C15/C19/C21	42	Nero
EN2950	EnLogic	PDU intelligente	Striscia di connettori femmina	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Nero
EN2980	EnLogic	PDU intelligente	Striscia di connettori femmina	(18) bloccaggio C13/C15, (18) bloccaggio C13/C15/C19/C21	36	Nero

Table 2/6

Codice a catalogo	Interruttore automatico	Prese commutate	Quantità di interruttori automatici	Potenza nominale	Posizione del cavo di ingresso	Tensione di ingresso
EN2402	Nessun interruttore automatico	Sì	0	11,0 kVA	Alimentazione superiore	380 – 415V
EN2403	16 A, 1 polo, Hy-Mag	Sì	0		Alimentazione superiore	400V
EN2450	Nessun interruttore automatico	Sì	0	11,5 kVA Nord America, 11,0 kVA International	Alimentazione superiore	380 – 415V
EN2808	16 A, 1 polo, Hy-Mag	Sì	6	22,0 kVA	Alimentazione superiore	380 – 415V

Codice a catalogo	Interruttore automatico	Prese commutate	Quantità di interruttori automatici	Potenza nominale	Posizione del cavo di ingresso	Tensione di ingresso
EN2810	16 A, 1 polo, Hy-Mag	Sì	6	22,0 kVA	Alimentazione superiore	380 – 415V
EN2812	16 A, 1 polo, Hy-Mag	Sì	6		Alimentazione superiore	400V
EN2850	20 A, 1 polo, Hy-Mag	Sì	6	17,3 kVA Nord America, 22,1 kVA International	Alimentazione superiore	380 – 415V
EN2852	20 A, 1 polo, Hy-Mag	Sì	6	17,3 kVA Nord America, 22,1 kVA International	Alimentazione superiore	380 – 415V
EN2880	20 A, 1 polo, Hy-Mag	Sì	6	17,3 kVA Nord America, 22,1 kVA International	Alimentazione superiore	380 – 415V
EN2950	20 A, 1 polo, Hy-Mag	Sì	12	34,6 kVA Nord America, 43,5 kVA International	Alimentazione superiore	380 – 415V
EN2980	20 A, 1 polo, Hy-Mag	Sì	12	34,6 kVA Nord America, 43,5 kVA International	Alimentazione superiore	380 – 415V

Table 3/6

Codice a catalogo	Fase	Potenza massima in ingresso	Tensione nominale	Interruttore on/off incluso	Tensione di uscita	Tipo di spina
EN2402	3 PH	11,0 kVA	415V	Sì	230VAC	IEC 60309 516P6 (IP44)
EN2403	RACCORDO A Y 3 PH	11,0 kVA			200 – 240VAC	IEC 60309 516P6 (IP44)
EN2450	3 PH	11,5 / 11,0 kVA	415V	Sì	208 – 230VAC	IEC 60309 520P6/516P6
EN2808	3 PH	22,0 kVA	415V	Sì	230VAC	IEC 60309 532P6 (IP44)
EN2810	3 PH	22,0 kVA	415V	Sì	230VAC	IEC 60309 532P6 (IP44)
EN2812	RACCORDO A Y 3 PH	22,0 kVA			200 – 240VAC	IEC 60309 532P6 (IP44)

Codice a catalogo	Fase	Potenza massima in ingresso	Tensione nominale	Interruttore on/off incluso	Tensione di uscita	Tipo di spina
EN2850	3 PH	17,3 / 22,1 kVA	415V	Sì	208 – 230VAC	IEC 60309 530P6/532P6
EN2852	3 PH	17,3 / 22,1 kVA	415V	Sì	208 – 230VAC	IEC 60309 530P6/532P6
EN2880	3 PH	17,3 / 22,1 kVA	415V	Sì	208 – 230VAC	IEC 60309 530P6/532P6
EN2950	3 PH	34,6 / 43,5 kVA	415V	Sì	208 – 230VAC	IEC 60309 560P6/563P6
EN2980	3 PH	34,6 / 43,5 kVA	415V	Sì	208 – 230VAC	IEC 60309 560P6/563P6

Table 4/6

Codice a catalogo	Amperaggio (amperaggio ridotto)	Unità rack	Cavo di ingresso rimovibile	Tipo di misurazione	Materiale	Fine
EN2402	16 A	0U	No	Ingresso	Acciaio	Verniciato a polvere
EN2403	16 A	0U	No	Ingresso		
EN2450	20 A (16 A) Nord America, 16A Internazionale	0U	No	Ingresso	Acciaio	Verniciato a polvere
EN2808	32 A	0U	No	Ingresso	Acciaio	Verniciato a polvere
EN2810	32 A	0U	No	Ingresso	Acciaio	Verniciato a polvere
EN2812	32 A	0U	No	Ingresso		
EN2850	30 A (24 A) Nord America, 32A Internazionale	0U	No	Ingresso	Acciaio	Verniciato a polvere
EN2852	30 A (24 A) Nord America, 32A Internazionale	0U	No	Ingresso	Acciaio	Verniciato a polvere

Codice a catalogo	Amperaggio (amperaggio ridotto)	Unità rack	Cavo di ingresso rimovibile	Tipo di misurazione	Materiale	Fine
EN2880	30 A (24 A) Nord America, 32A Internazionale	0U	No	Ingresso	Acciaio	Verniciato a polvere
EN2950	60 A (48 A) Nord America, 63A Internazionale	0U	No	Ingresso	Acciaio	Verniciato a polvere
EN2980	60 A (48 A) Nord America, 63A Internazionale	0U	No	Ingresso	Acciaio	Verniciato a polvere

Table 5/6

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	Quantità imballaggio	Lunghezza del cavo di input
EN2402	1750mm	52mm	53mm	7.62kg	1	3m
EN2403					1	
EN2450	1490mm	56mm	75mm	12kg	1	1.8m
EN2808	1750mm	52mm	53mm	9.81kg	1	3m
EN2810	1750mm	85mm	53mm	10.92kg	1	3m
EN2812					1	
EN2850	1780mm	56mm	75mm	13kg	1	1.8m
EN2852	1780mm	56mm	75mm	11.22kg	1	1.8m
EN2880	1780mm	56mm	75mm	11.32kg	1	1.8m
EN2950	1826mm	56mm	75mm	13.5kg	1	1.8m
EN2980	1826mm	56mm	75mm	14.23kg	1	1.8m

Table 6/6

Codice a catalogo	Valore nominale di interruzione	Spedizione rapida
EN2402		No
EN2403	5kAIC	No
EN2450		No
EN2808		No
EN2810		No
EN2812	5kAIC	No
EN2850		No
EN2852		No
EN2880		No
EN2950		No
EN2980		No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente la staffa per il montaggio verticale.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE