

# Pannello anteriore dell'unità a innesto per impugnatura trapezoidale statica



Il pannello anteriore consente l'assemblaggio di un'impugnatura trapezoidale statica in plastica o con profilo Alu. Il pannello anteriore non può essere schermato con una guarnizione in tessuto.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Pannello anteriore, non schermato

Pannello frontale, al, 2,5 mm, anodizzato frontale, conduttivo

## SPECIFICHE

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Profondità (D):</b>     | 2.5mm                                 |
| <b>Materiale:</b>          | Alluminio                             |
| <b>Fine:</b>               | Anodizzato; Passivato                 |
| <b>Tipo di accessorio:</b> | Pannello anteriore                    |
| <b>Tipo di prodotto:</b>   | Pannello anteriore                    |
| <b>Tipo:</b>               | Pannello anteriore per maniglia (piu) |

Table 1/3

| Codice a catalogo | Altezza cremagliera | Larghezza rack | Quantità imballaggio | Tipo di maniglia | Montaggio | Finitura anteriore |
|-------------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------|-----------|--------------------|
|-------------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------|-----------|--------------------|

|           |    |      |   |                                                   |                               |            |
|-----------|----|------|---|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 30847-602 | 3U | 3HP  | 1 | Trapezoidale,<br>statico, Profilo<br>in alluminio | Parte anteriore<br>avvitabile | Anodizzato |
| 30847-603 | 3U | 4HP  | 1 | Trapezoidale,<br>statico, Profilo<br>in alluminio | Parte anteriore<br>avvitabile | Anodizzato |
| 30847-604 | 3U | 5HP  | 1 | Trapezoidale,<br>statico, Profilo<br>in alluminio | Parte anteriore<br>avvitabile | Anodizzato |
| 30847-605 | 3U | 6HP  | 1 | Trapezoidale,<br>statico, Profilo<br>in alluminio | Parte anteriore<br>avvitabile | Anodizzato |
| 30847-625 | 6U | 3HP  | 1 | Trapezoidale,<br>statico, Profilo<br>in alluminio | Parte anteriore<br>avvitabile | Anodizzato |
| 30847-606 | 3U | 7HP  | 1 | Trapezoidale,<br>statico, Profilo<br>in alluminio | Parte anteriore<br>avvitabile | Anodizzato |
| 30847-607 | 3U | 8HP  | 1 | Trapezoidale,<br>statico, Profilo<br>in alluminio | Parte anteriore<br>avvitabile | Anodizzato |
| 30847-626 | 6U | 4HP  | 1 | Trapezoidale,<br>statico, Profilo<br>in alluminio | Parte anteriore<br>avvitabile | Anodizzato |
| 30847-608 | 3U | 10HP | 1 | Trapezoidale,<br>statico, Profilo<br>in alluminio | Parte anteriore<br>avvitabile | Anodizzato |
| 30847-627 | 6U | 5HP  | 1 | Trapezoidale,<br>statico, Profilo<br>in alluminio | Parte anteriore<br>avvitabile | Anodizzato |
| 30847-629 | 6U | 7HP  | 1 | Trapezoidale,<br>statico                          | Parte anteriore<br>avvitabile | Anodizzato |
| 30847-609 | 3U | 12HP | 1 | Trapezoidale,<br>statico, Profilo<br>in alluminio | Parte anteriore<br>avvitabile | Anodizzato |
| 30847-628 | 6U | 6HP  | 1 | Trapezoidale,<br>statico, Profilo<br>in alluminio | Parte anteriore<br>avvitabile | Anodizzato |
| 30847-630 | 6U | 8HP  | 1 | Trapezoidale,<br>statico, Profilo<br>in alluminio | Parte anteriore<br>avvitabile | Anodizzato |
| 30847-631 | 6U | 10HP | 1 | Trapezoidale,<br>statico, Profilo<br>in alluminio | Parte anteriore<br>avvitabile | Anodizzato |


|           |    |      |   |                          |                               |            |
|-----------|----|------|---|--------------------------|-------------------------------|------------|
| 30847-632 | 6U | 12HP | 1 | Trapezoidale,<br>statico | Parte anteriore<br>avvitabile | Anodizzato |
|-----------|----|------|---|--------------------------|-------------------------------|------------|

Table 2/3

| Codice a catalogo | Finitura posteriore | Bordi trattati | Conforme a.     | Schermatura EMC | Altezza (H) | Larghezza (W) |
|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|
| 30847-602         | Conduttivo          | No             | IEC 60297-3-101 | No              | 128.4mm     | 14.9mm        |
| 30847-603         | Conduttivo          | No             | IEC 60297-3-101 | No              | 128.4mm     | 20mm          |
| 30847-604         | Conduttivo          | No             | IEC 60297-3-101 | No              | 128.4mm     | 25mm          |
| 30847-605         | Conduttivo          | No             | IEC 60297-3-101 | No              | 128.4mm     | 30.1mm        |
| 30847-625         | Conduttivo          | No             | IEC 60297-3-101 | No              | 261.8mm     | 14.9mm        |
| 30847-606         | Conduttivo          | No             | IEC 60297-3-101 | No              | 128.4mm     | 35.2mm        |
| 30847-607         | Conduttivo          | No             | IEC 60297-3-101 | No              | 128.4mm     | 40.3mm        |
| 30847-626         | Conduttivo          | No             | IEC 60297-3-101 | No              | 261.8mm     | 20mm          |
| 30847-608         | Conduttivo          | No             | IEC 60297-3-101 | No              | 128.4mm     | 50.5mm        |
| 30847-627         | Conduttivo          | No             | IEC 60297-3-101 | No              | 261.8mm     | 25mm          |
| 30847-629         | Conduttivo          | No             | IEC 60297-3-101 | No              | 261.8mm     | 35.2mm        |
| 30847-609         | Conduttivo          | No             | IEC 60297-3-101 | No              | 128.4mm     | 60.6mm        |
| 30847-628         | Conduttivo          | No             | IEC 60297-3-101 | No              | 261.8mm     | 30.1mm        |
| 30847-630         | Conduttivo          | No             | IEC 60297-3-101 | No              | 261.8mm     | 40.3mm        |
| 30847-631         | Conduttivo          | No             | IEC 60297-3-101 | No              | 261.8mm     | 50.5mm        |
| 30847-632         | Conduttivo          | No             | IEC 60297-3-101 | No              | 261.8mm     | 60.6mm        |

Table 3/3

| Codice a catalogo | Spedizione rapida |
|-------------------|-------------------|
| 30847-602         | No                |
| 30847-603         | No                |
| 30847-604         | No                |
| 30847-605         | No                |
| 30847-625         | No                |
| 30847-606         | No                |
| 30847-607         | No                |
| 30847-626         | No                |
| 30847-608         | No                |
| 30847-627         | No                |
| 30847-629         | No                |
| 30847-609         | No                |
| 30847-628         | No                |
| 30847-630         | No                |
| 30847-631         | No                |
| 30847-632         | No                |



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE