

Kit unità a innesto con impugnatura trapezoidale, non schermata, grigio



Unità a innesto, con impugnatura statica e pannello frontale piatto. La maniglia grigia è montata sul pannello anteriore.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Pannello frontale piatto

Impugnatura senza funzione di estrazione

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Fine:	Anodizzato; Passivato
Tipo di prodotto:	Pannello anteriore
Tipo:	Pannello anteriore con maniglia (piu)

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Tipo di maniglia	Montaggio	Finitura anteriore
20818-017	3U	3HP	1	Trapezoidale, statico	Parte anteriore avvvitabile	Anodizzato

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Tipo dimaniglia	Montaggio	Finitura anteriore
20818-018	3U	4HP	1	Trapezoidale, statico	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
20818-019	3U	5HP	1	Trapezoidale, statico	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
20818-021	3U	7HP	1	Trapezoidale, statico	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
20818-022	3U	8HP	1	Trapezoidale, statico	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
20818-023	3U	10HP	1	Trapezoidale, statico	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
20818-026	6U	5HP	1	Trapezoidale, statico	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
20818-024	3U	12HP	1	Trapezoidale, statico	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
20818-027	6U	6HP	1	Trapezoidale, statico	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
20818-162	6U	7HP	1	Trapezoidale, statico	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
20818-029	6U	10HP	1	Trapezoidale, statico	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
20818-120	6U	12HP	1	Trapezoidale, statico	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
20818-020	3U	6HP	1	Trapezoidale, statico	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
20818-025	6U	4HP	1	Trapezoidale, statico	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
20818-028	6U	8HP	1	Trapezoidale, statico	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato

Table 2/3

Codice a catalogo	Finitura posteriore	Bordi trattati	Grado di infiammabilità	Conforme a.	Schermatura EMC	Altezza (H)
20818-017	Passivato	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	No	128.4mm

Codice a catalogo	Finitura posteriore	Bordi trattati	Grado di infiammabilità	Conforme a.	Schermatura EMC	Altezza (H)
20818-018	Passivato	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	No	128.4mm
20818-019	Passivato	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	No	128.4mm
20818-021	Passivato	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	No	128.4mm
20818-022	Passivato	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	No	128.4mm
20818-023	Passivato	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	No	128.4mm
20818-026	Passivato	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	No	261.8mm
20818-024	Passivato	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	No	128.4mm
20818-027	Passivato	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	No	261.8mm
20818-162	Passivato	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	No	261.8mm
20818-029	Passivato	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	No	261.8mm
20818-120	Passivato	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	No	261.8mm

Codice a catalogo	Finitura posteriore	Bordi trattati	Grado di infiammabilità	Conforme a.	Schermatura EMC	Altezza (H)
20818-020	Passivato	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	No	128.4mm
20818-025	Passivato	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	No	261.8mm
20818-028	Passivato	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	No	261.8mm

Table 3/3

Codice a catalogo	Larghezza (W)	Spedizione rapida
20818-017	14.9mm	No
20818-018	20mm	No
20818-019	25mm	No
20818-021	35.2mm	No
20818-022	40.3mm	No
20818-023	50.5mm	No
20818-026	25mm	No
20818-024	60.6mm	No
20818-027	30.1mm	No
20818-162	35.2mm	No
20818-029	50.5mm	No
20818-120	60.6mm	No

Codice a catalogo	Larghezza (W)	Spedizione rapida
20818-020	30.1mm	No
20818-025	20mm	No
20818-028	40.3mm	No

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE