


# Custodia desktop completa PropacPRO, schermata



La custodia nVent SCHROFF PropacPRO fornisce protezione elettronica per assemblaggi da 19" come unità plug-in ed euroboard. I telai in alluminio pressofuso e i pannelli laterali a profilo garantiscono una soluzione robusta. Il contenitore include la schermatura EMC di serie.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Custodia da tavolo, preconfigurata in conformità alla norma IEC 60297-3-101 per componenti da 19"

Schermato

Fessure di ventilazione nella piastra base

Pannello posteriore con fessure di ventilazione

IP 20 in conformità alla norma IEC 60529

Conforme a DIN EN 62368-1

## SPECIFICHE

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Carico statico:</b>       | 25kg                            |
| <b>Tipo di prodotto:</b>     | Caso                            |
| <b>Tipo:</b>                 | Valigetta per componenti da 19" |
| <b>Famiglia di prodotti:</b> | PropacPRO                       |
| <b>Schermatura EMC:</b>      | Sì                              |

Table 1/3

| Codice a catalogo | Altezza cremagliera | Larghezza rack | Profondità | Quantità imballaggio | Altezza utilizzabile | Larghezza utilizzabile |
|-------------------|---------------------|----------------|------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 24576-101         | 3U                  | 28HP           | 266mm      | 1                    | 112.3mm              | 148mm                  |
| 24576-102         | 3U                  | 28HP           | 326mm      | 1                    | 112.3mm              | 148mm                  |
| 24576-103         | 3U                  | 42HP           | 266mm      | 1                    | 112.3mm              | 219mm                  |
| 24576-104         | 3U                  | 42HP           | 326mm      | 1                    | 112.3mm              | 219mm                  |
| 24576-105         | 3U                  | 42HP           | 386mm      | 1                    | 112.3mm              | 219mm                  |
| 24576-106         | 3U                  | 63HP           | 266mm      | 1                    | 112.3mm              | 326mm                  |
| 24576-107         | 3U                  | 63HP           | 326mm      | 1                    | 112.3mm              | 326mm                  |
| 24576-108         | 3U                  | 63HP           | 386mm      | 1                    | 112.3mm              | 326mm                  |
| 24576-109         | 3U                  | 84HP           | 266mm      | 1                    | 112.3mm              | 432mm                  |
| 24576-110         | 3U                  | 84HP           | 326mm      | 1                    | 112.3mm              | 432mm                  |
| 24576-111         | 3U                  | 84HP           | 386mm      | 1                    | 112.3mm              | 432mm                  |
| 24576-112         | 3U                  | 84HP           | 446mm      | 1                    | 112.3mm              | 432mm                  |
| 24576-113         | 3U                  | 84HP           | 506mm      | 1                    | 112.3mm              | 432mm                  |
| 24576-121         | 6U                  | 84HP           | 326mm      | 1                    | 245.7mm              | 432mm                  |
| 24576-122         | 6U                  | 84HP           | 446mm      | 1                    | 245.7mm              | 432mm                  |

Table 2/3

| Codice a catalogo | Struttura del telaio anteriore | Opzione di raffreddamento | Conforme a.     | Fine                            | Altezza | Materiale |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|-----------|
| 24576-101         | Pezzo singolo                  | No                        | IEC 60297-3-101 | Passivato, Verniciato a polvere | 155.5mm | Alluminio |

| Codice a catalogo | Struttura del telaio anteriore | Opzione di raffreddamento | Conforme a.     | Fine                            | Altezza | Materiale |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|-----------|
| 24576-102         | Pezzo singolo                  | No                        | IEC 60297-3-101 | Passivato, Verniciato a polvere | 155.5mm | Alluminio |
| 24576-103         | Pezzo singolo                  | No                        | IEC 60297-3-101 | Passivato, Verniciato a polvere | 155.5mm | Alluminio |
| 24576-104         | Pezzo singolo                  | No                        | IEC 60297-3-101 | Passivato, Verniciato a polvere | 155.5mm | Alluminio |
| 24576-105         | Pezzo singolo                  | No                        | IEC 60297-3-101 | Passivato, Verniciato a polvere | 155.5mm | Alluminio |
| 24576-106         | Pezzo singolo                  | No                        | IEC 60297-3-101 | Passivato, Verniciato a polvere | 155.5mm | Alluminio |
| 24576-107         | Pezzo singolo                  | No                        | IEC 60297-3-101 | Passivato, Verniciato a polvere | 155.5mm | Alluminio |
| 24576-108         | Pezzo singolo                  | No                        | IEC 60297-3-101 | Passivato, Verniciato a polvere | 155.5mm | Alluminio |
| 24576-109         | Pezzo singolo                  | No                        | IEC 60297-3-101 | Passivato, Verniciato a polvere | 155.5mm | Alluminio |
| 24576-110         | Pezzo singolo                  | No                        | IEC 60297-3-101 | Passivato, Verniciato a polvere | 155.5mm | Alluminio |
| 24576-111         | Pezzo singolo                  | No                        | IEC 60297-3-101 | Passivato, Verniciato a polvere | 155.5mm | Alluminio |
| 24576-112         | Pezzo singolo                  | No                        | IEC 60297-3-101 | Passivato, Verniciato a polvere | 155.5mm | Alluminio |
| 24576-113         | Pezzo singolo                  | No                        | IEC 60297-3-101 | Passivato, Verniciato a polvere | 155.5mm | Alluminio |
| 24576-121         | Pezzo singolo                  | No                        | IEC 60297-3-101 | Passivato, Verniciato a polvere | 289mm   | Alluminio |
| 24576-122         | Pezzo singolo                  | No                        | IEC 60297-3-101 | Passivato, Verniciato a polvere | 289mm   | Alluminio |

Table 3/3

| Codice a catalogo | Grado di protezione | Larghezza | Spedizione rapida |
|-------------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 24576-101         | IP20                | 185.9mm   | No                |
| 24576-102         | IP20                | 185.9mm   | No                |
| 24576-103         | IP20                | 257mm     | No                |
| 24576-104         | IP20                | 257mm     | No                |
| 24576-105         | IP20                | 257mm     | No                |
| 24576-106         | IP20                | 363.7mm   | No                |
| 24576-107         | IP20                | 363.7mm   | No                |
| 24576-108         | IP20                | 363.7mm   | No                |
| 24576-109         | IP20                | 470.3mm   | No                |
| 24576-110         | IP20                | 470.3mm   | No                |
| 24576-111         | IP20                | 470.3mm   | No                |
| 24576-112         | IP20                | 470.3mm   | No                |
| 24576-113         | IP20                | 470.3mm   | No                |
| 24576-121         | IP20                | 470.3mm   | No                |
| 24576-122         | IP20                | 470.3mm   | No                |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**