

# Staffa oscillante universale standard



## CERTIFICAZIONI



Korea Fire Institute

## CARATTERISTICHE

Utilizzabile per rinforzi laterali e longitudinali

La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici

Compatibile con tubazioni di rinforzo da 1" a 2" per ridurre l'inventario

Il design asolato aggancia la tubazione per una maggior forza di presa

Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici

Adatto per installazioni secondo CEN/TS 17551:2021

## SPECIFICHE

**Fine:** Elettro galvanizzato

Table 1/1

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale | N.B./N. | A. | B | Certificazioni |
|-------------------|-----------------|-----------|---------|----|---|----------------|
|-------------------|-----------------|-----------|---------|----|---|----------------|

|                  |        |                    |     |          |         |                                                                          |
|------------------|--------|--------------------|-----|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| CSBSTU0100E<br>G | 404385 | Acciaio, Cast Iron | 25  | 174.6 mm | 25 mm   | UL, FM Approved, Seismic, AON Fire Protection, Rigid Seismic, OSHPD, cUL |
| CSBSTU0125E<br>G | 404386 | Acciaio, Cast Iron | 32  | 187.4 mm | 25.4 mm | cUL, AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL, FM Approved, Seismic, OSHPD |
| CSBSTU0150E<br>G | 404387 | Acciaio, Cast Iron | 40  | 196.9 mm | 25.4 mm | OSHPD, AON Fire Protection, Rigid Seismic, cUL, UL, FM Approved, Seismic |
| CSBSTU0200E<br>G | 404388 | Acciaio, Cast Iron | 50  | 206.4 mm | 30.2 mm | UL, FM Approved, Seismic, AON Fire Protection, Rigid Seismic, OSHPD, cUL |
| CSBSTU0250E<br>G | 404389 | Acciaio, Cast Iron | 65  | 225.4 mm | 30.2 mm | cUL, AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL, FM Approved, Seismic, OSHPD |
| CSBSTU0300E<br>G | 404390 | Acciaio, Cast Iron | 80  | 238.1 mm | 30.2 mm | OSHPD, AON Fire Protection, Rigid Seismic, cUL, UL, FM Approved, Seismic |
| CSBSTU0400E<br>G | 404391 | Acciaio, Cast Iron | 100 | 269.9 mm | 38.1 mm | UL, FM Approved, Seismic, AON Fire Protection, Rigid Seismic, OSHPD, cUL |

|                  |        |                    |     |          |         |                                                                                                                    |
|------------------|--------|--------------------|-----|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSBSTU0500E<br>G | 404392 | Acciaio, Cast Iron | 125 | 308 mm   | 38.1 mm | cUL, AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL, FM Approved, Seismic, OSHPD                                           |
| CSBSTU0600E<br>G | 404393 | Acciaio, Cast Iron | 150 | 346.1 mm | 50.8 mm | OSHPD, AON Fire Protection, Rigid Seismic, cUL, UL, FM Approved, Seismic                                           |
| CSBSTU0800E<br>G | 404394 | Acciaio, Cast Iron | 200 | 400.1 mm | 50.8 mm | UL, FM Approved, Seismic, AON Fire Protection, Rigid Seismic, Korea Fire Institute, Rigid Seismic, ENG, OSHPD, cUL |
| CSBSTU1000E<br>G | 404395 | Acciaio, Cast Iron | 250 | 457.2 mm | 50.8 mm | cUL, AON Fire Protection, Rigid Seismic, Korea Fire Institute, Rigid Seismic, ENG, UL, FM Approved, Seismic, OSHPD |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Se installato con tubo Schedule 10 e Schedule 40, utilizzare NPS Schedule 40 da 1" a 2" come elemento di rinforzo.


Se installato con il tubo KS D 3507 e KS D 3562, utilizzare KS D 3562 da 25A a 32A come elemento di rinforzo.

| Carichi UL   |                                   |                                |                                   |                                |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Pezzo numero | Laterale                          |                                | Longitudinale                     |                                |
|              | Tubazione schedula 10/schedula 40 | Tubazione KS D 3507/ KS D 3562 | Tubazione schedula 10/schedula 40 | Tubazione KS D 3507/ KS D 3562 |
| CSBSTU0200   | 5338 N                            | N/A                            | 3114 N                            | N/A                            |
| CSBSTU0250   | 8896 N                            | N/A                            | 5782 N                            | N/A                            |
| CSBSTU0300   | 7117 N                            | N/A                            | 3114 N                            | N/A                            |
| CSBSTU0400   | 8896 N                            | N/A                            | 5782 N                            | N/A                            |
| CSBSTU0500   | 8896 N                            | N/A                            | 5782 N                            | N/A                            |
| CSBSTU0600   | 4893 N                            | N/A                            | 4893 N                            | N/A                            |
| CSBSTU0800   | 8896 N                            | 8896 N                         | 6094 N                            | 6094 N                         |
| CSBSTU1000   | 8895 N                            | 8895 N                         | 8385 N                            | 8385 N                         |

| Carichi secondo FM (Tubi di servizio EN 10255 L, EN10255 M e EN 10255 H) |                                                               |           |           |           |               |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Pezzo numero                                                             | Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale |           |           |           |               |           |           |           |
|                                                                          | Laterale                                                      |           |           |           | Longitudinale |           |           |           |
|                                                                          | 30° - 44°                                                     | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | 30° - 44°     | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° |
| CSBSTU0100xx                                                             | 3825 N                                                        | 5425 N    | 6670 N    | 7430 N    | 4315 N        | 3200 N    | 3825 N    | 4270 N    |
| CSBSTU0125xx                                                             | 3825 N                                                        | 5425 N    | 6670 N    | 7430 N    | 4315 N        | 3200 N    | 3825 N    | 4270 N    |
| CSBSTU0150xx                                                             | 3825 N                                                        | 5425 N    | 6670 N    | 7430 N    | 4315 N        | 3200 N    | 3825 N    | 4270 N    |
| CSBSTU0200xx                                                             | 6805 N                                                        | 9610 N    | 11790 N   | 13165 N   | 3870 N        | 3070 N    | 3690 N    | 4136 N    |
| CSBSTU0250xx                                                             | 6805 N                                                        | 9610 N    | 11790 N   | 13165 N   | 3870 N        | 3070 N    | 3690 N    | 4136 N    |
| CSBSTU0300xx                                                             | 6805 N                                                        | 9610 N    | 11790 N   | 13165 N   | 3870 N        | 3070 N    | 3690 N    | 4136 N    |
| CSBSTU0400xx                                                             | 6985 N                                                        | 9875 N    | 12100 N   | 13480 N   | 6895 N        | 6185 N    | 7475 N    | 8320 N    |
| CSBSTU0500xx                                                             | 6985 N                                                        | 9875 N    | 12100 N   | 13480 N   | 6895 N        | 6185 N    | 7475 N    | 8320 N    |
| CSBSTU0600xx                                                             | 8805 N                                                        | 12500 N   | 15300 N   | 17080 N   | 6540 N        | 5205 N    | 6270 N    | 6985 N    |

| Carichi secondo FM (muro da 4,8 mm e tubi di servizio EN 10255 H) |                                                               |           |           |           |               |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Pezzo numero                                                      | Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale |           |           |           |               |           |           |           |
|                                                                   | Laterale                                                      |           |           |           | Longitudinale |           |           |           |
|                                                                   | 30° - 44°                                                     | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | 30° - 44°     | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° |
| CSBSTU0800xx                                                      | 9075 N                                                        | 12855 N   | 15745 N   | 17570 N   | 5340 N        | 7560 N    | 9295 N    | 10365 N   |
| CSBSTU1000xx                                                      | 9075 N                                                        | 12855 N   | 15745 N   | 17570 N   | 5340 N        | 7560 N    | 9295 N    | 10365 N   |

| Carichi UL (elencati per restrizioni) |                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Pezzo numero                          | Tubazione schedula 10 | Tubazione schedula 40 |
| CSBSTU0100                            | 2914 N                | 2914 N                |
| CSBSTU0125                            | 2914 N                | 2914 N                |
| CSBSTU0150                            | 2914 N                | 2914 N                |
| CSBSTU0200                            | 2914 N                | N                     |



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

