


Stile RatiopacPRO, maniglie anteriori e rivestimento a circolazione posteriore, anteriore senza viti



La versatile custodia da tavolo RatiopacPRO Style è dotata di un telaio protettivo, strisce in gomma e varie opzioni di configurazione.

I rivestimenti anteriori e posteriori con striscia in gomma superiore e inferiore opzionale garantiscono la protezione del connettore e la capacità di impilamento integrata. Il design con striscia in gomma circolata protegge l'angolo ed è ideale per custodie mobili più piccole. Per le attrezzature più grandi, l'impugnatura anteriore offre una comoda protezione per il trasporto e il connettore posteriore.

Progettato per componenti da 19" con guide o componenti proprietari con piastra di montaggio, RatiopacPRO Style soddisfa le vostre esigenze specifiche.

CARATTERISTICHE

Custodia da tavolo con struttura protettiva e manici anteriori per una facile manipolazione. Lato posteriore con una striscia di gomma a circolazione per proteggere il contenitore durante il trasporto

Custodia per componenti da 19" (guide) o componenti proprietari (piastra di montaggio)

Per stabilire la schermatura EMC, è necessario aggiungere componenti aggiuntivi al contenitore

Lato anteriore per il montaggio su pannello anteriore senza viti e lato posteriore predisposto per il montaggio su pannello anteriore standard

Coperchio inferiore perforato per il raffreddamento ad aria

Nessuna vite visibile; parti di rivestimento rimovibili senza utensili

Per profondità scheda 160 mm, 220 mm, 280 mm e 340 mm (a seconda della profondità del contenitore)

SPECIFICHE

Tipo di prodotto:	Caso
Tipo:	Valigetta per singoli componenti elettronici
Famiglia di prodotti:	Stile RatiopacPRO

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza del rack	Larghezza rack	Profondità	Quantità nella confezione	Altezza utile	Larghezza utile
-------------------	------------------	----------------	------------	---------------------------	---------------	-----------------

24580-314	3U	28HP	322mm	1	112.3mm	142.8mm
24580-315	3U	28HP	382mm	1	112.3mm	142.8mm
24580-324	3U	42HP	322mm	1	112.3mm	213.9mm
24580-325	3U	42HP	382mm	1	112.3mm	213.9mm
24580-326	3U	42HP	442mm	1	112.3mm	213.9mm
24580-334	3U	63HP	322mm	1	112.3mm	320.6mm
24580-335	3U	63HP	382mm	1	112.3mm	320.6mm
24580-336	3U	63HP	442mm	1	112.3mm	320.6mm
24580-344	3U	84HP	322mm	1	112.3mm	427.3mm
24580-345	3U	84HP	382mm	1	112.3mm	427.3mm
24580-346	3U	84HP	442mm	1	112.3mm	427.3mm
24580-347	3U	84HP	502mm	1	112.3mm	427.3mm
24580-424	4U	42HP	322mm	1	156.8mm	213.9mm
24580-425	4U	42HP	382mm	1	156.8mm	213.9mm
24580-426	4U	42HP	442mm	1	156.8mm	213.9mm
24580-434	4U	63HP	322mm	1	156.8mm	320.6mm
24580-435	4U	63HP	382mm	1	156.8mm	320.6mm
24580-436	4U	63HP	442mm	1	156.8mm	320.6mm
24580-444	4U	84HP	322mm	1	156.8mm	427.3mm

24580-445	4U	84HP	382mm	1	156.8mm	427.3mm
24580-446	4U	84HP	442mm	1	156.8mm	427.3mm
24580-447	4U	84HP	502mm	1	156.8mm	427.3mm

Table 2/3						
Codice a catalogo	Struttura del telaio anteriore	Opzione di raffreddamento	È conforme a	Schermatura EMC	Finitura	Altezza
24580-314	Finitura laterale, Guide orizzontali	Sì	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Anodizzato, Passivato, Verniciato a polvere	157mm
24580-315	Finitura laterale, Guide orizzontali	Sì	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Anodizzato, Passivato, Verniciato a polvere	157mm
24580-324	Finitura laterale, Guide orizzontali	Sì	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Anodizzato, Passivato, Verniciato a polvere	157mm
24580-325	Finitura laterale, Guide orizzontali	Sì	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Anodizzato, Passivato, Verniciato a polvere	157mm
24580-326	Finitura laterale, Guide orizzontali	Sì	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Anodizzato, Passivato, Verniciato a polvere	157mm
24580-334	Finitura laterale, Guide orizzontali	Sì	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Anodizzato, Passivato, Verniciato a polvere	157mm

Codice a catalogo	Struttura del telaio anteriore	Opzione di raffreddamento	È conforme a	Schermatura EMC	Finitura	Altezza
24580-335	Finitura laterale, Guide orizzontali	Sì	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Anodizzato, Passivato, Verniciato a polvere	157mm
24580-336	Finitura laterale, Guide orizzontali	Sì	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Anodizzato, Passivato, Verniciato a polvere	157mm
24580-344	Finitura laterale, Guide orizzontali	Sì	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Anodizzato, Passivato, Verniciato a polvere	157mm
24580-345	Finitura laterale, Guide orizzontali	Sì	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Anodizzato, Passivato, Verniciato a polvere	157mm
24580-346	Finitura laterale, Guide orizzontali	Sì	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Anodizzato, Passivato, Verniciato a polvere	157mm
24580-347	Finitura laterale, Guide orizzontali	Sì	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Anodizzato, Passivato, Verniciato a polvere	157mm
24580-424	Finitura laterale, Guide orizzontali	Sì	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Anodizzato, Passivato, Verniciato a polvere	201mm

Codice a catalogo	Struttura del telaio anteriore	Opzione di raffreddamento	È conforme a	Schermatura EMC	Finitura	Altezza
24580-425	Finitura laterale, Guide orizzontali	Sì	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Anodizzato, Passivato, Verniciato a polvere	201mm
24580-426	Finitura laterale, Guide orizzontali	Sì	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Anodizzato, Passivato, Verniciato a polvere	201mm
24580-434	Finitura laterale, Guide orizzontali	Sì	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Anodizzato, Passivato, Verniciato a polvere	201mm
24580-435	Finitura laterale, Guide orizzontali	Sì	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Anodizzato, Passivato, Verniciato a polvere	201mm
24580-436	Finitura laterale, Guide orizzontali	Sì	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Anodizzato, Passivato, Verniciato a polvere	201mm
24580-444	Finitura laterale, Guide orizzontali	Sì	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Anodizzato, Passivato, Verniciato a polvere	201mm
24580-445	Finitura laterale, Guide orizzontali	Sì	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Anodizzato, Passivato, Verniciato a polvere	201mm

Codice a catalogo	Struttura del telaio anteriore	Opzione di raffreddamento	È conforme a	Schermatura EMC	Finitura	Altezza
24580-446	Finitura laterale, Guide orizzontali	Sì	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Anodizzato, Passivato, Verniciato a polvere	201mm
24580-447	Finitura laterale, Guide orizzontali	Sì	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Anodizzato, Passivato, Verniciato a polvere	201mm

Table 3/3

Codice a catalogo	Materiale	Grado di protezione	Carico statico	Larghezza	Spedizione rapida
24580-314	Alluminio	IP30	25kg	176.4mm	No
24580-315	Alluminio	IP30	25kg	176.4mm	No
24580-324	Alluminio	IP30	25kg	247.5mm	No
24580-325	Alluminio	IP30	25kg	247.5mm	No
24580-326	Alluminio	IP30	25kg	247.5mm	No
24580-334	Alluminio	IP30	25kg	354.2mm	No
24580-335	Alluminio	IP30	25kg	354.2mm	No
24580-336	Alluminio	IP30	25kg	354.2mm	No
24580-344	Alluminio	IP30	25kg	460.9mm	No
24580-345	Alluminio	IP30	25kg	460.9mm	No
24580-346	Alluminio	IP30	25kg	460.9mm	No
24580-347	Alluminio	IP30	25kg	460.9mm	No

Codice a catalogo	Materiale	Grado di protezione	Carico statico	Larghezza	Spedizione rapida
24580-424	Alluminio	IP30	25kg	247.5mm	No
24580-425	Alluminio	IP30	25kg	247.5mm	No
24580-426	Alluminio	IP30	25kg	247.5mm	No
24580-434	Alluminio	IP30	25kg	354.2mm	No
24580-435	Alluminio	IP30	25kg	354.2mm	No
24580-436	Alluminio	IP30	25kg	354.2mm	No
24580-444	Alluminio	IP30	25kg	460.9mm	No
24580-445	Alluminio	IP30	25kg	460.9mm	No
24580-446	Alluminio	IP30	25kg	460.9mm	No
24580-447	Alluminio	IP30	25kg	460.9mm	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per le configurazioni personalizzate (colori, dimensioni, ecc.), visitare il nostro configuratore online (<https://configurators.schroff.biz/ratiopacpro-style>).

Servizio di modifica per versioni specifiche del cliente su richiesta (colori speciali, dimensioni, ritagli, ecc.).

Servizio di assemblaggio dal lotto 1.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE