


# Staffa oscillante trapezoidale, tubo



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Rinforza sismicamente sospensioni a trapezio

Il rinforzo puo' essere installato dopo il montaggio della sospensione a trapezio

Si possono utilizzare come braccio di rinforzo tubazioni SC40, tubi Taz e conduit metallici rigidi

Tutta la bulloneria di una sola misura, elimina la necessita' di cambiare utensile

La testa a serraggio controllato consente sempre l'impiego della corretta coppia e semplifica l'ispezione

Testato Secondo Specifiche FM®

## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale | Fine                 | Dimensione asta (RS) | Larghezza (W) | Spessore (T) |
|-------------------|-----------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| CSBR1             | 404566          | Acciaio   | Elettro galvanizzato | 10, 12, 16, 20       | 81.3 mm       | 3.4 mm       |


Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | A. | B | C |
|-------------------|-----------------|----|---|---|
|-------------------|-----------------|----|---|---|

|       |        |         |         |       |
|-------|--------|---------|---------|-------|
| CSBR1 | 404566 | 88.9 mm | 86.4 mm | 29 mm |
|-------|--------|---------|---------|-------|

| Carichi secondo FM |                     |                                                               |           |           |           |
|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Pezzo numero       | Braccio di Rinforzo | Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale |           |           |           |
|                    |                     | 30° - 44°                                                     | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° |
| CSBR1              | EN 10255 H          | 3360 N                                                        | 4930 N    | 7730 N    | 7730 N    |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

