


Cavo-guida

Data Solutions



Le applicazioni nVent ERICO Cadweld per proprietà ferroviarie utilizzano leghe di materiale per saldatura nVent ERICO Cadweld Plus F80 e nVent ERICO Cadweld. F80 Le connessioni a saldatura esotermica Cadweld nVent ERICO sono progettate per offrire un legame molecolare permanente che non si allenta né si corrode, permettendo la connessione di materiali diversi. Le connessioni sono progettate per durare quanto il conduttore e/o l'installazione. La connessione nVent ERICO Cadweld ha una capacità portante pari o superiore a quella del conduttore ed è in grado di resistere a ripetuti guasti di corrente, senza guastarsi durante l'uso. Una volta applicata, gli addetti all'installazione possono chiaramente verificarne la qualità ispezionandola visivamente.

CARATTERISTICHE

Forma una connessione permanente a bassa resistenza

Realizza un legame molecolare

Le connessioni esotermiche nVent ERICO Cadweld sono classificate con la stessa portata di corrente del conduttore

Apparecchiatura di installazione portatile che non richiede una fonte di alimentazione esterna

Gli addetti all'installazione possono essere facilmente formati per realizzare le connessioni esotermiche nVent ERICO Cadweld

Le connessioni possono essere ispezionate visivamente

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Famiglia di stampi	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Tipo di rotaia	Orientamento
PB13ST1ERH	ST Mold Family	# 8 Concentrico	3.71mm	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 150 libbre	Mano destra
PB13ST1ERI52LH	ST Mold Family	# 8 Concentrico	3.71mm	RI52	Mano sinistra

Codice a catalogo	Famiglia di stampi	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Tipo di rotaia	Orientamento
PB13ST1ERI52RH	ST Mold Family	# 8 Concentrico	3.71mm	RI52	Mano destra
PB13ST1GRI59LH	ST Mold Family	#6 solido	4.11mm	Guida trave RI59	Mano sinistra
PB13ST1HLH	ST Mold Family	# 6 Concentrico	4.67mm	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 150 libbre	Mano sinistra
PB13ST1HRH	ST Mold Family	# 6 Concentrico	4.67mm	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 150 libbre	Mano destra
PB13TP1H	TP Mold Family	# 6 Concentrico	4.67mm	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 150 libbre	
PB10QT1L84C	QT Mold Family	# 4 Concentrico	5.89mm	84 libbre composito	
PB13ST1L150BLH	ST Mold Family	# 4 Concentrico	5.89mm	150 libbre Betlemme	Mano sinistra
PB13ST1LLH	ST Mold Family	# 4 Concentrico	5.89mm	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 150 libbre	Mano sinistra
PB13ST1LRH	ST Mold Family	# 4 Concentrico	5.89mm	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 150 libbre	Mano destra
PB13TP1L	TP Mold Family	# 4 Concentrico	5.89mm	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 150 libbre	
PB13ST1VRH	ST Mold Family	# 2 Concentrico	7.42mm	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 150 libbre	Mano destra
PB13TP1V	TP Mold Family	# 2 Concentrico	7.42mm	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 150 libbre	
PB10QT1Y84C	QT Mold Family	# 1 Concentrico	8.43mm	84 libbre composito	
PB13ST1YLH	ST Mold Family	# 1 Concentrico	8.43mm	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 150 libbre	Mano sinistra
PB13ST1YRH	ST Mold Family	# 1 Concentrico	8.43mm	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 150 libbre	Mano destra

Codice a catalogo	Famiglia di stampi	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Tipo di rotaia	Orientamento
PB13ST2CRH	ST Mold Family	1/0 Concentrico	9.47mm	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 150 libbre	Mano destra
PB13ST2G30ASLH	ST Mold Family	2/0 Concentrico	10.62mm	30 libbre ASCE	Mano sinistra
PB13ST2G60ASLH	ST Mold Family	2/0 Concentrico	10.62mm	60 libbre ASCE	Mano sinistra
PB13ST2GLH	ST Mold Family	2/0 Concentrico	10.62mm	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 150 libbre	Mano sinistra
PB13ST2GRH	ST Mold Family	2/0 Concentrico	10.62mm	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 150 libbre	Mano destra
PB13TP2G	TP Mold Family	2/0 Concentrico	10.62mm	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 150 libbre	
PB13TP2G60AS	TP Mold Family	2/0 Concentrico	10.62mm	60 libbre ASCE	
PB13ST2LLH	ST Mold Family	3/0 Concentrico	11.94mm	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 150 libbre	Mano sinistra
PB13ST2Q150BRH	ST Mold Family	4/0 Concentrico	13.41mm	150 libbre Betlemme	Mano destra
PB13ST2Q171CRLH	ST Mold Family	4/0 Concentrico	13.41mm	Guida per gru da 171 libbre	Mano sinistra
PB13ST2Q171CRRH	ST Mold Family	4/0 Concentrico	13.41mm	Guida per gru da 171 libbre	Mano destra
PB13ST2Q175CRLH	ST Mold Family	4/0 Concentrico	13.41mm	Guida per gru da 175 libbre	Mano sinistra
PB13ST2Q175CRRH	ST Mold Family	4/0 Concentrico	13.41mm	Guida per gru da 175 libbre	Mano destra
PB13ST2Q30ASLH	ST Mold Family	4/0 Concentrico	13.41mm	30 libbre ASCE	Mano sinistra
PB13ST2Q30ASRH	ST Mold Family	4/0 Concentrico	13.41mm	30 libbre ASCE	Mano destra

Codice a catalogo	Famiglia di stampi	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Tipo di rotaia	Orientamento
PB13ST2Q40ASRH	ST Mold Family	4/0 Concentrico	13.41mm	60 libbre ASCE	Mano destra
PB13ST2QLH	ST Mold Family	4/0 Concentrico	13.41mm	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 150 libbre	Mano sinistra
PB13ST2QRH	ST Mold Family	4/0 Concentrico	13.41mm	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 150 libbre	Mano destra
PB13TP2Q	TP Mold Family	4/0 Concentrico	13.41mm	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 150 libbre	
PB13ST2V171CRLH	ST Mold Family	250 kcmil concentrico	14.61mm	Guida per gru da 171 libbre	Mano sinistra
PB13ST2V171CRRH	ST Mold Family	250 kcmil concentrico	14.61mm	Guida per gru da 171 libbre	Mano destra
PB13ST9FLH	ST Mold Family	19/#9 Copperweld	14.53mm	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 150 libbre	Mano sinistra
PB13ST9FRH	ST Mold Family	19/#9 Copperweld	14.53mm	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 150 libbre	Mano destra
PB13TP9F	TP Mold Family	19/#9 Copperweld	14.53mm	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 150 libbre	
PB13ST3Q171CRLH	ST Mold Family	500 kcmil concentrico	20.65mm	Guida per gru da 171 libbre	Mano sinistra
PB13ST3Q171CRRH	ST Mold Family	500 kcmil concentrico	20.65mm	Guida per gru da 171 libbre	Mano destra
PB13ST3Q175CRLH	ST Mold Family	500 kcmil concentrico	20.65mm	Guida per gru da 175 libbre	Mano sinistra
PB13ST3Q175CRRH	ST Mold Family	500 kcmil concentrico	20.65mm	Guida per gru da 175 libbre	Mano destra
PB13ST3QLH	ST Mold Family	500 kcmil concentrico	20.65mm	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 150 libbre	Mano sinistra

Codice a catalogo	Famiglia di stampi	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Tipo di rotaia	Orientamento
PB72QT3Q84C	QT Mold Family	500 kcmil concentrico	20.65mm	84 libbre composito	
PB72QT3S150B	QT Mold Family	500 kcmil Ropelay	26.42mm	150 libbre Betlemme	
PB72RX3S150BLH	RX Mold Family	500 kcmil Ropelay	26.42mm	150 libbre Betlemme	Mano sinistra
PB72RX3S150BRH	RX Mold Family	500 kcmil Ropelay	26.42mm	150 libbre Betlemme	Mano destra
PB53RX4Y150BRH	RX Mold Family	10 mm ² concentrico	29.26mm	150 libbre Betlemme	Mano destra
PB72QT4Y150B	QT Mold Family	10 mm ² concentrico	29.26mm	150 libbre Betlemme	
PB72QT4Y84C	QT Mold Family	10 mm ² concentrico	29.26mm	84 libbre composito	
PB72QT4Y85A	QT Mold Family	10 mm ² concentrico	29.26mm	85 libbre composito	
PB72QW4Y85ALH	QW Mold Family	10 mm ² concentrico	29.26mm	85 libbre composito	Mano sinistra
PB72QW4Y85ARH	QW Mold Family	10 mm ² concentrico	29.26mm	85 libbre composito	Mano destra
PB53RX4Y150BLH	RX Mold Family	10 mm ² concentrico	29.26mm	150 libbre Betlemme	Mano sinistra
PB53RX5A150BLH	RX Mold Family	1000 kcmil Ropelay	33.78mm	150 libbre Betlemme	Mano sinistra
PB53RX5A150BRH	RX Mold Family	1000 kcmil Ropelay	33.78mm	150 libbre Betlemme	Mano destra

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per applicazioni quali sala computer, galleria o altre aree con scarsa ventilazione, specificare uno stampo senza emissione di fumo nVent ERICO Cadweld Exolon. Aggiungere il prefisso XL al codice articolo dello stampo standard, quando si effettua l'ordine (ad esempio, PB10GR162G diventa XLPB10GR162G). In modo analogo, anche il materiale per saldatura nVent ERICO Cadweld Exolon è indicato dal prefisso XL (ad esempio, PB90 diventa XLPB90).

Quando si scelgono le connessioni per rotaie, è necessario considerare i materiali con cui le rotaie sono realizzate, le loro caratteristiche e le posizioni delle saldature.

XXXX-XX-XX-XX-XX-L-M-W		
XXXX	Chiave prezzi	
XX	Famiglia stampi	
XX	Codice del conduttore	
XX	Tipo di rotaia	
XX*	Orientamento	LH = Lato sinistro RH = Lato destro
L*	Crogiolo diviso	La sezione del crogiolo è divisa in stampi progettati con apertura orizzontale per una pulizia più facile
M*	Solo stampo	
W*	Piastre d'usura	Riducono l'abrasione meccanica degli stampi nei punti di ingresso dei cavi

* Vuoto se nessuno

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE