

Standaard universele zwenkbeugel



CERTIFICERINGEN



Korea Fire Institute

KENMERKEN

Gebruik voor zowel overlangse als zijwaartse stabilisatiebeugeltoepassingen

Een afbreekbare boutkop vergemakkelijkt de installatie en inspectie van seismische stabilisatiebeugels

Vereenigbaar met 1 "tot en met 2" steunpijpen om het aantal onderdelen op voorraad te verminderen

Sleufontwerp grijpt leiding vast voor extra sterkte

Voldoet aan NFPA®-13-vereisten voor seismische diagonaalsteunen

Geschikt voor installaties conform CEN/TS 17551:2021

SPECIFICATIES

Voltooien: Gegalaniseerd

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	NB/DN	A	B	Certificeringen
-----------------	---------------	-----------	-------	---	---	-----------------

CSBSTU0100E G	404385	Staal, Cast Iron	25	174.6 mm	25 mm	UL, FM Approved, Seismic, AON Fire Protection, Rigid Seismic, OSHPD, cUL
CSBSTU0125E G	404386	Staal, Cast Iron	32	187.4 mm	25.4 mm	cUL, AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL, FM Approved, Seismic, OSHPD
CSBSTU0150E G	404387	Staal, Cast Iron	40	196.9 mm	25.4 mm	OSHPD, AON Fire Protection, Rigid Seismic, cUL, UL, FM Approved, Seismic
CSBSTU0200E G	404388	Staal, Cast Iron	50	206.4 mm	30.2 mm	UL, FM Approved, Seismic, AON Fire Protection, Rigid Seismic, OSHPD, cUL
CSBSTU0250E G	404389	Staal, Cast Iron	65	225.4 mm	30.2 mm	cUL, AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL, FM Approved, Seismic, OSHPD
CSBSTU0300E G	404390	Staal, Cast Iron	80	238.1 mm	30.2 mm	OSHPD, AON Fire Protection, Rigid Seismic, cUL, UL, FM Approved, Seismic
CSBSTU0400E G	404391	Staal, Cast Iron	100	269.9 mm	38.1 mm	UL, FM Approved, Seismic, AON Fire Protection, Rigid Seismic, OSHPD, cUL

CSBSTU0500E G	404392	Staal, Cast Iron	125	308 mm	38.1 mm	cUL, AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL, FM Approved, Seismic, OSHPD
CSBSTU0600E G	404393	Staal, Cast Iron	150	346.1 mm	50.8 mm	OSHPD, AON Fire Protection, Rigid Seismic, cUL, UL, FM Approved, Seismic
CSBSTU0800E G	404394	Staal, Cast Iron	200	400.1 mm	50.8 mm	UL, FM Approved, Seismic, AON Fire Protection, Rigid Seismic, Korea Fire Institute, Rigid Seismic, ENG, OSHPD, cUL
CSBSTU1000E G	404395	Staal, Cast Iron	250	457.2 mm	50.8 mm	cUL, AON Fire Protection, Rigid Seismic, Korea Fire Institute, Rigid Seismic, ENG, UL, FM Approved, Seismic, OSHPD

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Gebruik 1" tot 2" Schedule 40 NPS pijp als schoor bij installatie van Schedule 10 en Schedule 40 leidingen.

Gebruik 25A tot 32A KS D 3562 pijp als schoor bij installatie van KS D 3507 en KS D 3562 leidingen.


Draagvermogen naar UL				
Onderdeelnummer	Lateraal		Longitudinaal	
	Sch 10/ Sch 40 pijp	KS D 3507/ KS D 3562 pijp	Sch 10/ Sch 40 pijp	KS D 3507/ KS D 3562 pijp
CSBSTU0250	8896 N	8896	5782 N	3025
CSBSTU0300	7117 N	N/A	3114 N	N/A
CSBSTU0400	8896 N	N/A	5782 N	N/A
CSBSTU0500	8896 N	N/A	5782 N	N/A
CSBSTU0600	4893 N	N/A	4893 N	N/A
CSBSTU0800	8896 N	8896 N	6094 N	6094 N
CSBSTU1000	8895 N	8896 N	8385 N	8385 N

Laadvermogen volgens FM (EN 10255 L, EN10255 M en EN 10255 H leidingen)								
Onderdeelnummer	Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak							
	Lateraal				Longitudinaal			
	30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°	30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°
CSBSTU0100xx	3825 N	5425 N	6670 N	7430 N	4315 N	3200 N	3825 N	4270 N
CSBSTU0125xx	3825 N	5425 N	6670 N	7430 N	4315 N	3200 N	3825 N	4270 N
CSBSTU0150xx	3825 N	5425 N	6670 N	7430 N	4315 N	3200 N	3825 N	4270 N
CSBSTU0200xx	6805 N	9610 N	11790 N	13165 N	3870 N	3070 N	3690 N	4136 N
CSBSTU0250xx	6805 N	9610 N	11790 N	13165 N	3870 N	3070 N	3690 N	4136 N
CSBSTU0300xx	6805 N	9610 N	11790 N	13165 N	3870 N	3070 N	3690 N	4136 N
CSBSTU0400xx	6985 N	9875 N	12100 N	13480 N	6895 N	6185 N	7475 N	8320 N
CSBSTU0500xx	6985 N	9875 N	12100 N	13480 N	6895 N	6185 N	7475 N	8320 N
CSBSTU0600xx	8805 N	12500 N	15300 N	17080 N	6540 N	5205 N	6270 N	6985 N

Laadvermogen volgens FM (4.8 mm muur- en EN 10255 H-leidingen)								
Onderdeelnummer	Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak							
	Lateraal				Longitudinaal			
	30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°	30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°
CSBSTU0800xx	9075 N	12855 N	15745 N	17570 N	5340 N	7560 N	9295 N	10365 N
CSBSTU1000xx	9075 N	12855 N	15745 N	17570 N	5340 N	7560 N	9295 N	10365 N

Draagvermogen naar UL (geregistreerd voor buizen)		
Onderdeelnummer	Sch 10-pijp	Sch 40-pijp
CSBSTU0100	2914 N	2914 N
CSBSTU0125	2914 N	2914 N
CSBSTU0150	2914 N	2914 N
CSBSTU0200	2910 N	N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

