

Met ingang van elogic-ingang gemeten PDU EN1-serie

Data Solutions



De Advantage Series PDU-serie met ingangsdetectie biedt energiemeting met geavanceerde opties voor energie- en milieubewaking. Uitgebreide bewaking op zowel het niveau van de ingangsfase als van de vermogenschakelaar biedt geavanceerde waarschuwingen bij mogelijke overbelastingen. Factureringsmeting levert nauwkeurige gegevens over het energieverbruik voor optimalisatie van het energieverbruik. De hot-swappable netwerkbeheercontroller biedt Gigabit- en redundante ethernet-communicatie met geavanceerde ondersteuning voor externe omgevingssensoren en oplossingen voor toegang tot rackbeveiliging.

KENMERKEN

Chassis met zwarte poedercoating

IEC 62368 vermeld. Voldoet aan RoHS en REACH. Zie tekening voor aanvullende informatie.

UL 2900-1-gecertificeerd voor beveiligingssoftware cyberbeveiliging voor producten die via een netwerk kunnen worden aangesloten.

Dubbele netwerkaansluitpoorten: 1 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) en 1x (10/100 Mbps) verbinding/IP-adres

Ethernet-trapsgewijs tot 64 PDU's

Elke PDU kan voldoende gelijkstroom leveren om de netwerk management elektronica van stroom te voorzien

Dubbele Ethernet-poorten voor redundante netwerkverbindingen

Externe connectiviteit via HTTP(s), IPv4 en IPv6, SSH, Virtual Serial, SNMP (v1, v2c, v3), JSON-RPC, LDAP(S)

Data Efficient REACT Framework met ondersteuning voor mobiele apparaten

Hot-swappable Network Management Card (NMC) zonder gereedschap met Cortex A-5 voor microverwerking en geheugen dat zowel rechtop als ondersteboven kan worden geïnstalleerd voor voedingsingangen boven of onder

De randkleur van het NMC-display kan door de gebruiker worden geprogrammeerd voor identificatie van de voedingsbron door PDU

Het NMC ondersteunt maximaal 10 digitale sensoren voor omgevingsbewaking en/of elektronische bewaking van de vergrendeling

De weergavetalen zijn Engels, Spaans, Duits, Frans, Italiaans, Koreaans, Japans en Chinees (vereenvoudigd)

SPECIFICATIES

Table 1/5

Catalogusnummer	Productfamilie	Type	Producttype	Type socket	Aantal sockets	Kleur
EN1361	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(9) C13/C15/C19/C21	9	Zwart
EN19HD	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(18) C13/C15, (18) C13/C15/C19/C21	36	Zwart

Table 2/5

Catalogusnummer	Geschakelde uitgangen	Kabellengte	Nominaal vermogen	Stroomonderbreker	Aantal stroomonderbrekers	Fase
EN1361	Nee	3000mm	3,7 kVA	Geen stroomonderbreker	0	1 PH
EN19HD	Nee	1800mm	57,6 kVA Noord-Amerika, 69 kVA International	20 A, 1-polig, Hy-magA	18	

Table 3/5

Catalogusnummer	Nominaal uitgangsvermogen	Nominale spanning	Aantal uitgangsspanningen	Inclusief aan/uit-schakelaar	Uitgangsspanning	Stroomsterkte (gedempte stroomsterkte)
EN1361	230VAC	230V	12	Nee	230VAC	16 A
EN19HD	230VAC	415V	36	Nee	208 – 230VAC	100 A (80 A) Noord-Amerika, 100 Een Internationaal

Table 4/5

Catalogusnummer	Type stekker	Rekeenheden	Verwijderbare invoerkabel	Type dosering	Materiaal	Voltooien
EN1361	IEC 60309 316P6 (IP44)	1U	Ja	Invoer	Staal	Poedercoating
EN19HD	IEC 60309 5125P6W (IP67)	0U	Nee	Invoer	Staal	Poedercoating

Table 5/5

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Pakkethoeveelheid	Lengte van de invoerkabel
EN1361	43mm	444mm	269mm	4.4kg	1	3m
EN19HD	1750mm	59mm	87mm		1	1.8m

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Garantie : de geleverde apparatuur van het nVent Enlogic-merk is gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de factuurdatum aan de oorspronkelijke koper vrij van fabricagefouten.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE