


Aarding-/aardklem

Data Solutions



Deze mechanische aardingsklemmen zijn ontworpen voor gebruik met kabel-naar-balk in aardings- en verbindingssystemen. De Schroff-aardklem maakt een doorsnede van 100 mm² mogelijk.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Maximale kabeldoorsnede 100 mm²

IBM-compatibele aardingsklem voor het aansluiten van een kast op de aarding van het gebouw

Vertind oppervlak, in overeenstemming met IBM-referentienummer 4716804

SPECIFICATIES

Table 1/1				
Catalogusnummer	Producttype	Voltooien	Materiaal	Pakkethoeveelheid
20118-030	Klem	Gegalvaniseerd	Aluminium	1

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en

waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE