


Varistar CP afdekplaat voor luchtscheiding, breedte 800 mm, met borstelstrip en vingers

Data Solutions



Vulpaneel voor kasten van 800 mm breed om luchtrecirculatie in gekoelde rekken van voor naar achter te voorkomen. Gewone panelen en panelen met uitsparingen voor bekabeling van voor naar achter met borstelstrepen en kabelvingers.

KENMERKEN

Luchtscheiding, afdekkingen voor kasten van 800 mm breed

Netwerk- en serverkasten kunnen naast elkaar worden geplaatst

PAKKINGEN, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100 °C

Afdekking met uitsparingen en kabelvingers voor efficiënt kabelbeheer

Er zijn borstelstrips beschikbaar om de uitsparingen te sluiten

Afdekkingen voorkomen ongewenste kortsluiting in de lucht, d.w.z. ongewenste vermenging van warme uitlaatlucht met koude inkomende lucht

Alleen compatibel met dwarsdragers voor zware belasting, niet compatibel met reductiesteunen

SPECIFICATIES

Producttype: Kast/rekpaneel

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode	Voltooien
21630-150	42U	2000mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode	Voltooien
21630-152	52U	2450mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-151	47U	2200mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating

Table 2/2

Catalogusnummer	Beschermingsgraad	Type	Breedte
21630-150	IP20	Kabelkanaal	800mm
21630-152	IP20	Kabelkanaal	800mm
21630-151	IP20	Kabelkanaal	800mm

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE