

Cavo a contatto secco

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

EA9110



Cavo a contatto secco per collegare i sensori i/o, ad esempio fumo per PDU nVent SCHROFF RackPower

CARATTERISTICHE

Cavo a contatto secco per collegare i sensori i/o, ad esempio fumo

Cavo da 1 m a scatola sensore con magnete integrato per un facile montaggio e cavo di collegamento da 1,8 m.

Per PDU serie RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx

Collegabile a caldo per una facile integrazione

Gamma di temperature d'esercizio da 0 a 65 °C.

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sensore

Funziona con: RackPower

Altezza: 260mm

Quantità imballaggio: 1

Tipo di spina: RJ45

Famiglia di prodotti: EnLogic

Cavo di ingresso rimovibile: No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni

personalni e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.