

Met koper verbonden aardingspen, puntig



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

coating van 99,9% puur elektrolytisch koper

Pennen hebben een stalen kern met een hoog koolstofgehalte die zorgen voor een superieure stijfheid bij het indrijven

Koperen coating zal niet breken of scheuren wanneer de pen tijdens het indrijven wordt gebogen

Minimale kopercoating van 10 micron op pennen met UL® 467-certificering

De naam nVent ERICO, de lengte, de diameter en het onderdeelnummer zijn op een afstand van minder dan 304,8 mm (12") van het afgeschuinde uiteinde ingestanst

UL-logo en eventueel het controlenummer zijn in elke stang gestanst, voor gemakkelijke identificatie na de plaatsing

Moleculaire binding met nikkelgecoate kern van hogesterktestaal

SPECIFICATIES

Materiaal: Koper-gebonden staal

Treksterkte: 552 MPa Min

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Aardingsstang diameter, nominaal	Aardingsstang diameter, effectief (Ø)	Lengte (L)	Plaatdikte	Gewicht eenheid
-----------------	---------------	----------------------------------	---------------------------------------	------------	------------	-----------------

613840		3/8"	9 mm	1.2m	254µm	0.57 kg
613850		3/8"	9 mm	1.5m	254µm	0.73 kg
613860		3/8"	9 mm	1.8m	254µm	0.9 kg
613870		3/8"	9 mm	2.1m	254µm	1.08 kg
613880		3/8"	9 mm	2.4m	254µm	1.23 kg
611300	611300	1/2"	12.8 mm	3m	254µm	3.11 kg
611303		1/2"	12.8 mm	3m	330µm	3.35 kg
611330		1/2"	12.8 mm	0.9m	254µm	0.98 kg
6113330		1/2"	12.8 mm	1m	254µm	1 kg
611340		1/2"	12.8 mm	1.2m	254µm	1.26 kg
611350		1/2"	12.8 mm	1.5m	254µm	1.57 kg
611353		1/2"	12.8 mm	1.5m	330µm	1.67 kg
611360		1/2"	12.8 mm	1.8m	254µm	2.01 kg
611370		1/2"	12.8 mm	2.1m	254µm	2.11 kg
611380		1/2"	12.8 mm	2.4m	254µm	2.51 kg
615800		5/8"	14.2 mm	3m	254µm	3.85 kg
615803		5/8"	14.2 mm	3m	330µm	3.83 kg
615812		5/8"	14.2 mm	3.7m	254µm	4.54 kg
615815		5/8"	14.2 mm	4.6m	254µm	5.78 kg

615830		5/8"	14.2 mm	0.9m	254µm	1.13 kg
6158330		5/8"	14.2 mm	1m	254µm	1.24 kg
615840		5/8"	14.2 mm	1.2m	254µm	1.54 kg
615843		5/8"	14.2 mm	1.2m	330µm	1.54 kg
615850		5/8"	14.2 mm	1.5m	254µm	1.92 kg
615853		5/8"	14.2 mm	1.5m	330µm	2.04 kg
615860		5/8"	14.2 mm	1.8m	254µm	2.3 kg
615863		5/8"	14.2 mm	1.8m	330µm	2.45 kg
6158660		5/8"	14.2 mm	2m	254µm	2.48 kg
615870		5/8"	14.2 mm	2.1m	254µm	2.6 kg
615880	615880	5/8"	14.2 mm	2.4m	254µm	3.07 kg
615883		5/8"	14.2 mm	2.4m	330µm	3.08 kg
613400	613400	3/4"	17.3 mm	3m	254µm	5.72 kg
613403		3/4"	17.3 mm	3m	330µm	5.63 kg
613412		3/4"	17.3 mm	3.7m	254µm	6.77 kg
613415		3/4"	17.3 mm	4.6m	254µm	8.39 kg
613440		3/4"	17.3 mm	1.2m	254µm	2.55 kg
613450		3/4"	17.3 mm	1.5m	254µm	2.81 kg
613460		3/4"	17.3 mm	1.8m	254µm	3.4 kg

613470		3/4"	17.3 mm	2.1m	254µm	3.83 kg
613480	613480	3/4"	17.3 mm	2.4m	254µm	4.56 kg
613483		3/4"	17.3 mm	2.4m	330µm	4.54 kg
614400		1"	23.2 mm	3m	254µm	10 kg

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	UPC-label	Voldoet aan	Certificeringen
613840		Nee		
613850		Nee		
613860		Nee		
613870		Nee		
613880		Nee		
611300	611300	Nee	ANSI®/NEMA® GR1	CSA, cUL, UL, CSA-US
611303		Nee	ANSI®/NEMA® GR1	UL, cUL
611330		Nee		
6113330		Nee	IEC® EN 62561-2	
611340		Nee		
611350		Nee		
611353		Nee		
611360		Nee		
611370		Nee	IEC® EN 62561-2	

Catalogusnummer	Artikelnummer	UPC-label	Voldoet aan	Certificeringen
611380		Nee	ANSI®/NEMA® GR1	UL
615800		Nee	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	CSA, CSA-US, RUS, UL, cUL
615803		Nee	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, cUL
615812		Nee	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
615815		Nee	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
615830		Nee	IEC® EN 62561-2	
6158330		Nee	IEC® EN 62561-2	
615840		Nee	IEC® EN 62561-2	
615843		Nee	IEC® EN 62561-2	
615850		Nee	IEC® EN 62561-2	
615853		Nee	IEC® EN 62561-2	
615860		Nee	IEC® EN 62561-2	
615863		Nee	IEC® EN 62561-2	
6158660		Nee	IEC® EN 62561-2	
615870		Nee		
615880	615880	Nee	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, RUS
615883		Nee	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, RUS
613400	613400	Nee	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, RUS, UL, CSA, cUL


Catalogusnummer	Artikelnummer	UPC-label	Voldoet aan	Certificeringen
613403		Nee	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, cUL
613412		Nee	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
613415		Nee	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, cUL
613440		Nee	IEC® EN 62561-2	
613450		Nee	IEC® EN 62561-2	
613460		Nee	IEC® EN 62561-2	
613470		Nee	IEC® EN 62561-2	
613480	613480	Nee	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	RUS, UL
613483		Nee	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL
614400		Nee	ANSI®/NEMA® GR1	UL, CSA-US, cUL, CSA

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Pennen moeten, om UL® 467-gecertificeerd te kunnen worden, ten minste 8' (2,44 m) lang zijn.

IEC® EN 62561-2 vervangt EN 50164-2.

Afwijkende lengtes leverbaar.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE