

# Cavo di riscaldamento autoregolante IceStop

## Data Solutions



nVent RAYCHEM IceStop self-regulating trace heating cables provide roof and gutter de-icing, suitable for all standard materials of gutters and drainpipes. Power output is 36 W/m at 0 °C in ice water, 18 W/m at 0 °C in air.

### CARATTERISTICHE

Simple to design

Easy to install: cut to length, meter marks, simple fast RayClic connections

Safe and efficient in operation: no overheating, even when crossed, advanced energy saving controls

Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free

GM-2XT for bitumen roofs

### SPECIFICHE

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| <b>Spessore nominale:</b>                   | 6mm            |
| <b>Larghezza nominale:</b>                  | 14mm           |
| <b>Peso cavo nominale:</b>                  | 130g/m         |
| <b>Tensione di alimentazione:</b>           | 208 – 240V     |
| <b>Temperatura di installazione minima:</b> | -18°C          |
| <b>Colore:</b>                              | Nero           |
| <b>Tipo di percorso a terra:</b>            | Treccia        |
| <b>Materiale conduttore:</b>                | Rame nichelato |

Table 1/1

| Codice a catalogo | Numero articolo | Potenza nominale in uscita, in aria a 0 °C, 230 V. | Potenza nominale in acqua ghiacciata a 0 °C, 230 V. | Materiale rivestimento esterno |
|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|

|            |        |       |       |                        |
|------------|--------|-------|-------|------------------------|
| 092961-000 | GM-2XT | 18W/m | 36W/m | Fluoropolimero         |
| 446105-000 | GM-2X  | 18W/m | 36W/m | Poliolefina modificata |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**