

Intelligent PDU, EN1xxx, 230 VAC, 1-PH

Data Solutions

Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design



CARATTERISTICHE

Enlogic EN1xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input voltage 230 VAC, 1-phase

C13, C19 outlets

SPECIFICHE

Table 1/6

Codice a catalogo	Famiglia di prodotti	Tipo	Tipo di prodotto	Tipo di presa	Quantità di prese	Colore
EN1326	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(20) C13, (4) C19	24	Nero
EN1325	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(20) C13, (4) C19	24	Nero
EN1337	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(36) C13, (6) C19	42	Nero
EN1350	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(20) C13/C15, (20) C13/C15/C19/C21	40	Nero

Codice a catalogo	Famiglia di prodotti	Tipo	Tipo diprodotto	Tipo di presa	Quantità di prese	Colore
EN1380	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(16) Bloccaggio C13/C15, (16) Bloccaggio C13/C15/C19/C21	32	Nero
EN1330	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(28) C13, (6) C19	34	Nero
EN1335	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(32) C13, (6) C19	38	Nero

Table 2/6

Codice a catalogo	Interruttore automatico	Prese commutate	Quantità dell'interruttore automatico	Potenza nominale	Lunghezza del cavo di ingresso	Posizione del cavo di ingresso
EN1326	Senza interruttore	No	0	3,7 kVA	3m	Alimentazione superiore
EN1325	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	No	2	7,4 kVA	3m	Alimentazione superiore
EN1337	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	No	2	7,4 kVA	3m	Alimentazione superiore
EN1350	20 A, a 1 polo, Hy-Mag	No	2	7,4 kVA	3m	Alimentazione superiore
EN1380	20 A, a 1 polo, Hy-Mag	No	2	7,4 kVA	3m	Alimentazione superiore
EN1330	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	No	2			Alimentazione superiore
EN1335	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	No	2			Alimentazione superiore

Table 3/6

Codice a catalogo	Tensione di ingresso	Fase	Valore nominale interruzione	Tensione nominale	Potenza di ingresso massima	Interruttore On/Off incluso
EN1326	100 – 240V	Monofase	5kAIC	230V	3.3 kVA	No
EN1325	200 – 240V	Monofase	5kAIC	230V	7.44 kVA	No
EN1337	200 – 240V	Monofase	5kAIC	230V	7.44 kVA	No

Codice a catalogo	Tensione di ingresso	Fase	Valore nominale interruzione	Tensione nominale	Potenza di ingresso massima	Interruttore On/Off incluso
EN1350	200 – 240V	Monofase	5kAIC	230V	7.44 kVA	No
EN1380	200 – 240V	Monofase	5kAIC	230V	7.44 kVA	No
EN1330	200 – 240V	Monofase	5kAIC		7.44 kVA	
EN1335	200 – 240V	Monofase	5kAIC		7.44 kVA	

Table 4/6

Codice a catalogo	Amperaggio (amperaggio declassato)	Tensione di uscita	Unità rack	Tipo di spina	Tipo di dosaggio	Cavo di ingresso rimovibile
EN1326	16 A	230VAC	0U	IEC 60309 316P6 (IP44)	Ingresso	Sì
EN1325	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Ingresso	No
EN1337	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Ingresso	No
EN1350	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Ingresso	No
EN1380	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Ingresso	No
EN1330	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Ingresso	No
EN1335	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Ingresso	No

Table 5/6

Codice a catalogo	Materiale	Finitura	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso
EN1326	Acciaio	Verniciato a polvere	1490mm	52mm	53mm	7.01kg
EN1325	Acciaio	Verniciato a polvere	1490mm	52mm	53mm	7.1kg
EN1337	Acciaio	Verniciato a polvere	1750mm	52mm	53mm	8.12kg

Codice a catalogo	Materiale	Finitura	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso
EN1350	Acciaio	Verniciato a polvere	1490mm	56mm	55mm	8.22kg
EN1380	Acciaio	Verniciato a polvere	1490mm	56mm	55mm	8.02kg
EN1330						
EN1335						

Table 6/6

Codice a catalogo	Quantità nella confezione
EN1326	1
EN1325	1
EN1337	1
EN1350	1
EN1380	1
EN1330	1
EN1335	1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE