

Intelligent PDU, EN2xxx, 230 VAC, 1-PH

Data Solutions

Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design



CARATTERISTICHE

Enlogic EN2xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU and offers remote switching of individual outlets, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input voltage 230 VAC, 1-phase

C13, C19 outlets

SPECIFICHE

Table 1/6

Codice a catalogo	Famiglia di prodotti	Tipo	Tipo di prodotto	Tipo di presa	Quantità di prese	Colore
EN2326	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(20) C13, (4) C19	24	Nero
EN2316-A	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(12) C13, (4) C19	16	Nero
EN2317	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(12) C13, (4) C19	16	Nero
EN2325	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(20) C13, (4) C19	24	Nero
EN2329	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(24) C13, (8) C19	32	Nero

Codice a catalogo	Famiglia di prodotti	Tipo	Tipo di prodotto	Tipo di presa	Quantità di prese	Colore
EN2350	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(20) C13/C15, (20) C13/C15/C19/C 21	40	Nero
EN2380	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(16) Bloccaggio C13/C15, (16) Bloccaggio C13/C15/C19/C 21	32	Nero
EN2337	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(38) C13, (6) C19	44	Nero

Table 2/6

Codice a catalogo	Interruttore automatico	Prese commutate	Quantità dell'interruttore automatico	Potenza nominale	Lunghezza del cavo di ingresso	Posizione del cavo di ingresso
EN2326	Senza interruttore	Sì	0	3,7 kVA	3m	Alimentazione superiore
EN2316-A	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	Sì	0			Alimentazione anteriore
EN2317	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	Sì	0			Alimentazione superiore
EN2325	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	Sì	2	7,4 kVA	3m	Alimentazione superiore
EN2329	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	Sì	2	7,4 kVA	3m	Alimentazione superiore
EN2350	20 A, a 1 polo, Hy-Mag	Sì	2	7,4 kVA	3m	Alimentazione superiore
EN2380	20 A, a 1 polo, Hy-Mag	Sì	2	7,4 kVA	3m	Alimentazione superiore
EN2337	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	Sì	2			Alimentazione superiore

Table 3/6

Codice a catalogo	Tensione di ingresso	Fase	Potenza di ingresso massima	Tensione nominale	Interruttore On/Off incluso	Tensione di uscita
EN2326	100 – 240V	Monofase	3.68 kVA	230V	Sì	230VAC

Codice a catalogo	Tensione di ingresso	Fase	Potenza di ingresso massima	Tensione nominale	Interruttore On/Off incluso	Tensione di uscita
EN2316-A	100 – 240V	Monofase	3.68 kVA			100 – 240VAC
EN2317	200 – 240V	Monofase	3.68 kVA			200 – 240VAC
EN2325	200 – 240V	Monofase	7.44 kVA	230V	Sì	230VAC
EN2329	200 – 240V	Monofase	7.44 kVA	230V	Sì	230VAC
EN2350	200 – 240V	Monofase	7.44 kVA	230V	Sì	230VAC
EN2380	200 – 240V	Monofase	7.44 kVA	230V	Sì	230VAC
EN2337	200 – 240V	Monofase	7.44 kVA			200 – 240VAC

Table 4/6

Codice a catalogo	Amperaggio (amperaggio declassato)	Tipo di spina	Unità rack	Cavo di ingresso rimovibile	Tipo di dosaggio	Materiale
EN2326	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	Sì	Ingresso	Acciaio
EN2316-A	20 A (16 A) Nord America, 16 A Internazionale	C20	0U	Sì	Ingresso	
EN2317	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	No	Ingresso	
EN2325	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Ingresso	Acciaio
EN2329	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Ingresso	Acciaio
EN2350	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Ingresso	Acciaio
EN2380	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Ingresso	Acciaio
EN2337	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Ingresso	

Table 5/6

Codice a catalogo	Finitura	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	Quantità nella confezione
EN2326	Verniciato a polvere	1490mm	52mm	53mm	7.21kg	1
EN2316-A						1
EN2317						1
EN2325	Verniciato a polvere	1750mm	52mm	53mm	9.5kg	1
EN2329	Verniciato a polvere	1750mm	52mm	53mm	8.52kg	1
EN2350	Verniciato a polvere	1490mm	56mm	75mm	9.12kg	1
EN2380	Verniciato a polvere	1490mm	56mm	75mm		1
EN2337						1

Table 6/6

Codice a catalogo	Valore nominale interruzione
EN2326	5kAIC
EN2316-A	5kAIC
EN2317	5kAIC
EN2325	5kAIC
EN2329	5kAIC
EN2350	5kAIC
EN2380	5kAIC
EN2337	5kAIC

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE