

Intelligent PDU, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH

Data Solutions

Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design



CARATTERISTICHE

Enlogic EN6xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power and power of each individual outlet and offers remote switching of individual outlets, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input voltage 400 VAC, 3-phase

C13, C19 outlets

SPECIFICHE

Table 1/6

Codice a catalogo	Famiglia di prodotti	Tipo	Tipo di prodotto	Tipo di presa	Quantità di prese	Colore
EN6402	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(18) C13, (6) C19	24	Nero
EN6450	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Nero
EN6403	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(30) C13, (6) C19	36	Nero
EN6808	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(12) C13, (12) C19	24	Nero

Codice a catalogo	Famiglia di prodotti	Tipo	Tipo di prodotto	Tipo di presa	Quantità di prese	Colore
EN6810	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(24) C13, (12) C19	36	Nero
EN6850	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Nero
EN6880	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(21) Bloccaggio C13/C15, (21) Bloccaggio C13/C15/C19/C21	42	Nero
EN6910	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(24) C13/C15, (24) C13/C19	48	Nero
EN6950	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Nero
EN6980	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(18) Bloccaggio C13/C15, (18) Bloccaggio C13/C15/C19/C21	36	Nero
EN6812	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(36) C13, (12) C19	48	Nero

Table 2/6

Codice a catalogo	Interruttore automatico	Prese commutate	Quantità dell'interruttore automatico	Corrente nominale	Potenza nominale	Posizione del cavo di ingresso
EN6402	Senza interruttore	Sì	0		11.0 kVA	Alimentazione superiore
EN6450	Senza interruttore	Sì	0		11,5 kVA Nord America, 11,0 kVA Internazionale	Alimentazione superiore
EN6403	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	Sì	0			Alimentazione superiore
EN6808	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	Sì	6		22.0 kVA	Alimentazione superiore
EN6810	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	Sì	6		22.0 kVA	Alimentazione superiore

Codice a catalogo	Interruttore automatico	Prese commutate	Quantità dell'interruttore automatico	Corrente nominale	Potenza nominale	Posizione del cavo di ingresso
EN6850	20 A, a 1 polo, Hy-Mag	Sì	6		17,3 kVA Nord America, 22,1 kVA Internazionale	Alimentazione superiore
EN6880	20 A, a 1 polo, Hy-Mag	Sì	6		17,3 kVA Nord America, 22,1 kVA Internazionale	Alimentazione superiore
EN6910	20 A, a 1 polo, Hy-Mag	Sì	16		34,6 kVA Nord America, 43,5 kVA Internazionale	Alimentazione superiore
EN6950	20 A, a 1 polo, Hy-Mag	Sì	12		34,6 kVA Nord America, 43,5 kVA Internazionale	Alimentazione superiore
EN6980	20 A, a 1 polo, Hy-Mag	Sì	12		34,6 kVA Nord America, 43,5 kVA Internazionale	Alimentazione superiore
EN6812	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	Sì	6	32A		Alimentazione superiore

Table 3/6

Codice a catalogo	Potenza di ingresso massima	Tensione di ingresso	Fase	Interruttore On/Off incluso	Tensione nominale	Tensione di uscita
EN6402	11.0 kVA	380 – 415V	3 PH	Sì	415V	230VAC
EN6450	11.5 / 11.0 kVA	380 – 415V	3 PH	Sì	415V	208 – 230VAC
EN6403	11.0 kVA	400V	Trifase WYE			200 – 240VAC
EN6808	22.0 kVA	380 – 415V	3 PH	Sì	415V	230VAC
EN6810	22.0 kVA	380 – 415V	3 PH	Sì	415V	230VAC
EN6850	17.3 / 22.1 kVA	380 – 415V	3 PH	Sì	415V	208 – 230VAC
EN6880	17.3 / 22.1 kVA	380 – 415V	3 PH	Sì	415V	208 – 230VAC

Codice a catalogo	Potenza di ingresso massima	Tensione di ingresso	Fase	Interruttore On/Off incluso	Tensione nominale	Tensione di uscita
EN6910	34.6 / 43.5 kVA	380 – 415V	3 PH	Sì	415V	208 – 230VAC
EN6950	34.6 / 43.5 kVA	380 – 415V	3 PH	Sì	415V	208 – 230VAC
EN6980	34.6 / 43.5 kVA	380 – 415V	3 PH	Sì	415V	208 – 230VAC
EN6812	22.0 kVA	400V	Trifase WYE			200 – 240VAC

Table 4/6

Codice a catalogo	Tipo di spina	Amperaggio (amperaggio declassato)	Cavo di ingresso rimovibile	Unità rack	Materiale	Finitura
EN6402	IEC 60309 516P6 (IP44)	16 A	No	0U	Acciaio	Verniciato a polvere
EN6450	IEC 60309 520P6/516P6	20 A (16 A) Nord America, 16 A Internazionale	No	0U	Acciaio	Verniciato a polvere
EN6403	IEC 60309 516P6 (IP44)	16 A	No	0U		
EN6808	IEC 60309 532P6 (IP44)	32 A	No	0U	Acciaio	Verniciato a polvere
EN6810	IEC 60309 532P6 (IP44)	32 A	No	0U	Acciaio	Verniciato a polvere
EN6850	IEC 60309 530P6/532P6	30 A (24 A) Nord America, 32 A Internazionale	No	0U	Acciaio	Verniciato a polvere
EN6880	IEC 60309 530P6/532P6	30 A (24 A) Nord America, 32 A Internazionale	No	0U	Acciaio	Verniciato a polvere
EN6910	IEC 60309 560P6/563P6	60 A (48 A) Nord America, 63 A Internazionale	Sì	0U	Acciaio	Verniciato a polvere
EN6950	IEC 60309 560P6/563P6	60 A (48 A) Nord America, 63 A Internazionale	No	0U	Acciaio	Verniciato a polvere

Codice a catalogo	Tipo di spina	Amperaggio (amperaggio declassato)	Cavo di ingresso rimovibile	Unità rack	Materiale	Finitura
EN6980	IEC 60309 560P6/563P6	60 A (48 A) Nord America, 63 A Internazionale	No	0U	Acciaio	Verniciato a polvere
EN6812	IEC 60309 532P6 (IP44)	32 A	No	0U		

Table 5/6						
Codice a catalogo	Tipo di dosaggio	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	Quantità nella confezione
EN6402	Uscita	1780mm	52mm	53mm	7.82kg	1
EN6450	Uscita	1490mm	56mm	75mm	12kg	1
EN6403	Uscita					1
EN6808	Uscita	1780mm	52mm	53mm	10.22kg	1
EN6810	Uscita	1780mm	85mm	53mm	8.72kg	1
EN6850	Uscita	1780mm	56mm	75mm	12kg	1
EN6880	Uscita	1780mm	56mm	75mm	11.62kg	1
EN6910	Uscita	2260mm	56mm	75mm	17.04kg	1
EN6950	Uscita	1826mm	56mm	75mm	13.5kg	1
EN6980	Uscita	1826mm	56mm	95mm	14.53kg	1
EN6812	Uscita					1

Table 6/6		
Codice a catalogo	Lunghezza del cavo di ingresso	Valore nominale interruzione
EN6402	3m	

Codice a catalogo	Lunghezza del cavo di ingresso	Valore nominale interruzione
EN6450	1.8m	
EN6403		5kAIC
EN6808	3m	
EN6810	3m	
EN6850	1.8m	
EN6880	1.8m	
EN6910	1.8m	
EN6950	1.8m	
EN6980	1.8m	
EN6812		5kAIC

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE