


**PVT1 vervangende module, 750 V max.
continue bedrijfsspanning (Ucpv)**

CATALOGUSNUMMER

PVT1750SM



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Vervangende module voor PVT1 fotovoltaïsche overspanningsbeveiligingen

PRODUKTENMERKEN

Max. Continue bedrijfsspanning (Ucpv): 750V

Nominale ontladingsstroom (in), IEC: 20kA 8/20 μ s

Totale ontladingsstroom (Itotaal): 10;40

Spanningsbeveiligingsniveau (omhoog): 5000V

Reactietijd: 25 ns Max

Nominale kortsluitstroom (I_{sc}): 11kA

Max. Continue bedrijfsspanning (Vp_{vdc}): 750 V DC

Nominale spanningsbeveiliging (VPR): 4000V

Nominale ontladingsstroom (in), UL: 20kA 8/20 μ s

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE