

# Solo stampo per lavori su cingoli speciali, alimentazione

## Data Solutions



### CARATTERISTICHE

Stampi di ricambio progettati per le strutture di collegamento in applicazioni con connessioni elettriche

Da utilizzare con terminali prodotti in fabbrica

Disponibile con orientamento a sinistra o a destra

### SPECIFICHE

**Tipo di rotaia:** Profili delle rotaie per gru

**Materiale:** Grafite

**Stile terminale di collegamento:** J

Table 1/1

| Codice a catalogo | Dimensione conduttore | Diametro esterno conduttore, nominale | Stile saldatrice | Orientamento  |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| PBJT503LHM        | 2/0 Concentrico       | 10.62mm                               | T5               | Mano sinistra |
| PBJT503RHM        | 2/0 Concentrico       | 10.62mm                               | T5               | Mano destra   |
| PBJT52QLHM        | 4/0 Concentrico       | 13.41mm                               | T5               | Mano sinistra |

| Codice a catalogo | Dimensione conduttore | Diametro esterno conduttore, nominale | Stile saldatrice | Orientamento           |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|
| PBJT52QM          | 4/0 Concentrico       | 13.41mm                               | T5               | Mano sinistra e destra |
| PBJT52QRHM        | 4/0 Concentrico       | 13.41mm                               | T5               | Mano destra            |
| PBJT52WLHM        | 250 kcmil Ropelay     | 19.05mm                               | T5               | Mano sinistra          |
| PBJT52WM          | 250 kcmil Ropelay     | 19.05mm                               | T5               | Mano sinistra e destra |
| PBJT52WRHM        | 250 kcmil Ropelay     | 19.05mm                               | T5               | Mano destra            |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**