

Aletta a 1 foro, tipo GL



CARATTERISTICHE

Fornisce una superficie di bullonatura per le applicazioni di messa a terra e di alimentazione elettrica

Rame elettrolitico

Destinato a essere utilizzato solo con le connessioni ERICO CALDWELD tipo GL

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Tipo	Altezza (H)	Lunghezza (L)
B121CE	183650	Rame	Stagnato	NEMA®	11.18 mm	36.58mm

Table 2/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	A.	Dimensione del foro (HS)	Angolo (a)
B121CE	183650	25.4 mm	3.18 mm	15.9 mm	14.29 mm	90 °


Table 3/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione conduttore equivalente
B121CE	183650	80.63mm ²

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per le dimensioni non elencate contattare ERICO.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE