

Aletta a 2 fori, tipo GL



CARATTERISTICHE

Fornisce una superficie di bullonatura per le applicazioni di messa a terra e di alimentazione elettrica

Rame elettrolitico

Destinato a essere utilizzato solo con le connessioni ERICO CALDWELD tipo GL

SPECIFICHE

Materiale: Rame
Tipo: NEMA®
Fine: Stagnato

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza (H)	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Spessore (T)	A.
B122CE	183660	11.18 mm	81.03mm	25.4 mm	3.18 mm	15.9 mm
B122DE		11.18 mm	82.55mm	25.4 mm	4.76 mm	15.9 mm

Table 2/2


Codice a catalogo	Numero articolo	B	Dimensione del foro (HS)	Angolo (a)	Dimensione conduttore equivalente
B122CE	183660	44.45 mm	14.29 mm	90 °	80.63mm²

Codice a catalogo	Numero articolo	B	Dimensione del foro (HS)	Angolo (a)	Dimensione conduttore equivalente
B122DE		44.45 mm	14.29 mm	90 °	120.94mm ²

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per le dimensioni non elencate contattare ERICO.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE