

SGT vervangende module voor overspanningsbeveiliging DIN-rail



CERTIFICERINGEN



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	SGT150M	SGT240M
Nominale ontladingsstroom (in), IEC	50kA 8/20 μ s	40kA 8/20 μ s
Max. Ontladingsstroom (Imax), IEC	100kA 8/20 μ s	65kA 8/20 μ s
Nominale ontladingsstroom (in), UL	20kA 8/20 μ s	20kA 8/20 μ s
Impulsstroom (Iimp)	50kA 10/350 μ s	
Frequentie	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Temperatuur	-40 to 85 °C	-35 to 85 °C
Materiaal van de behuizing	UL® 94V-0 thermoplastisch	UL® 94V-0 thermoplastisch

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.