

Universele tijdelijke barrière, modem/telefoon



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Algemene barrière biedt bescherming tegen lage spanningscircuits en omzetters

Apart plug- en voetontwerp maakt gemakkelijk omwisselen bij modulevervanging mogelijk


Meerfasige bescherming en fijne overspanningsbescherming helpt te garanderen dat de laagst mogelijke restspanningswaarden gevoelige apparatuur bereiken

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	UTBTA
Artikelnummer	702850
Max. Continue bedrijfsspanning (UC)	280 V
Nominale belastingsstroom (IL)	160mA
Frequentie	15 MHz
Lusweerstand	1 Ω
Max. Ontladingsstroom (Imax), per modus	0.5kA 8/20 μ s
Technologie	Gas Discharge Tube (GDT) PTC

Catalogusnummer	UTBTA
Spanningsbeveiligingsniveau (omhoog), L-L.	480 V bij 3 kA
Verbinding, gestrand	1 - 4 mm ²
Montage	35 mm bovenste pet DIN-rail
Temperatuur	-20 to 65 °C
Materiaal van de behuizing	UL® 94V-0 thermoplastisch
Classificatie behuizing	IP 20 NEMA®-1
Diepte (D)	68mm
Hoogte (H)	90 mm
Breedte (W)	18 mm
Gewicht van de eenheid	0.1 kg
Certificatiegegevens	UL® 497A
Voldoet aan	ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B, Cat C
Vervangende module	UTBTM

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE