

Eénpolig verdeelblok, 400 A IEC, input 1, output 11 kabels, koper

CATALOGUSNUMMER

UD-400A



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

RoHS-conform

Halogenvrij

Tinned copper or aluminum block allows for copper or aluminum conductor direct connections, or using ferrule

Screw retaining cover is hinged and removable

Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection

Modular snap-together blocks for building multi-pole power blocks

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

95% fill ratio

Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 569050

Voltooien: Ingeblikt

Max. Stroomsterkte, IEC: 400A

Max. Stroomsterkte, UL/CSA: 335A

Aansluiting aan lijnzijde: Kabel

Aansluiting aan lastzijde: 11 Kabels

Materiaal: Koper; Thermoplastisch

Max. Geleidergrootte lijnzijde, IEC: 185 mm²

Max. Geleiderdiameter lastzijde, IEC: 35 mm²

Max. Bedrijfsspanning, IEC (UI): 1000

Max. Bedrijfsspanning, UL (Vin): 600

Kortstondige houdstroom (I_{cw}) 1s: 24.5kA

Piek kortsluitstroom (IPK): 51kA

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (ICC): 24.3kA

Nominale kortsluitstroom (SCCR): 100kA

Lijnzijde aantal aansluitingen: 1

Lijnzijde Compacte draadgrootte: 95 - 185 mm²

Draadgrootte lijnzijde: 3 - 400

Lastzijde aantal aansluitingen: 11

Lastzijde Compacte draadgrootte: (2) 6 - 35 mm²; (5) 2,5 - 16 mm²; (4) 2,5 - 10 mm²

Draadmaat gevlochten lastzijde - ring: (2) 6 - 25 mm²; (5) 2,5 - 16 mm²; (4) 2,5 - 10 mm²

Draadgrootte lastzijde: (2) #10 - #1; (5) #14 - #4; (4) #14 - #6

Classificatie behuizing: IP 20

Diepte (D): 50mm

Hoogte (H): 96 mm

Breedte (W): 49 mm

Gewicht van de eenheid: 0.4 kg

Certificatiegegevens: UL® 1059

Brandbaar vermogen: UL® 94V-0

Voldoet aan: IEC® 60947-7-1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Erhöhen Sie die Anzahl der Ausgänge mit einem Eingang, indem Sie einen Jumper verwenden. Dies gilt für Klemmen mit maximalem Nennstrom von bis zu 160A (nach IEC).

Anschlussklemmen mit einer maximalen Betriebsspannung von 1.000 VAC/DC nach UL, sind ideal für die Anwendung im Photovoltaikbereich.




Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals

Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C

Ambient Temperature (°C)	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°
Derating Coefficient (d)	1	1	1	0,94	0,88	0,82	0,75	0,67	0,58	0,47

*environment around the terminal blocks inside the enclosure

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE