


Ventilatorverwarming met thermostaat, ECR



De krachtige verwarming, ECR, met geïntegreerde thermostaat en een capaciteit van 550 watt, gebruikt een ventilator om de warmte gelijkmatig over de behuizing te verdelen, waardoor hete plekken worden voorkomen. Watercondensatie wordt geëlimineerd, ook bij sterke daling van de omgevingstemperatuur. De voorgeïnstalleerde, geïntegreerde thermostaat bespaart ruimte binnen de behuizing en vermindert de installatietijd in vergelijking met een apart gemonteerde thermostaat.

INDUSTRIENORMEN

cRUus_UL

CE

EAC

KENMERKEN

Omschrijving: Hoogpresterend verwarmingselement. Voorkomt condensatie. De ventilator helpt de natuurlijke convectie voor een snelle verdeling van de warmte. Dubbel geïsoleerd. Montage clip voor 35 mm DIN-rail (EN60715). Temperatuur beveiliging om te beschermen tegen oververhitting in geval van een ventilator storing

Materiaal: Kunststof

Instelbereik: 0 °C tot 60 °C.

Verwarmings element: PTC weerstand, beveiligd tegen oververhitting.

Levensduur: 50.000 h bij 25 °C.

Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +70 °C.

Aansluiting: 2 polige terminal 2.5 mm², draaimoment 0.8 Nm max.

Beschermingsklasse: IP 20 / Klasse II (dubbel geïsoleerd).

Goedkeuringen: CE

Afwerking: Licht grijs.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

High performance fan heater with a 550 watt heating capacity, and integrated thermostat

The large amount of heat generated by the optimised sized heater is distributed within the enclosure using forced air, produced by the heater's fan

Customers save installation time as the thermostat is integrated into the fan heater and therefore does not need to be connected

When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops

As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented

Customer's labour costs are reduced due to not having to install a separate thermostat, which also saves vital space inside the enclosure

Voltage (V): 220-240 V AC, 50/60 Hz

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Voltooien	Kleur
ECR550	160mm	100mm	122mm	Plastic	Soepel	Lichtgrijs

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Voltage (V): 100-120 C AV op aanvraag.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE