

Airconditioning voor dakmontage, DEK



Deze dakkoeleenheid, DEK, met beschermingsgraad IP54, zorgt voor koeling van hetzij één behuizing of een compleet systeem, afhankelijk van de koelvereisten en het gewenste energieverbruik. De DEK wordt bovenop de behuizing geplaatst en is ideaal wanneer er niet genoeg ruimte op de deur of zijpanelen beschikbaar is.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Afwerking: RAL 7035 voor de uitvoeringen van verzinkt staal

Temperatuurlimieten buiten: +20°C tot 55°C* | +20°C tot 50°C

Temperatuurlimieten binnen: +20°C tot +50°C

Aantal in verpakking: 1

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Koelcapaciteit, L35L35	Koelcapaciteit, L35L50	Nominale spanning	Aantal fasen	Frequentie	Materiaal
DEK20CT0B	2050W	1560W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
DEK20CT09	2050W	1560W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
DEK04BTU9	410W	240W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
DEK04BTUB	410W	240W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
DEK08BTU9	820W	680W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
DEK08BTUB	820W	680W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
DEK12BTU9	1150W	900W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
DEK12BTUB	1150W	900W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
DEK15BTU9	1550W	1200W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
DEK15BTUB	1550W	1200W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
DEK20BT09	2050W	1560W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
DEK20BT0B	2050W	1560W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
DEK30BT09	2900W	2250W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
DEK30BT0B	2900W	2250W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
DEK40BT09	3850W	2870W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
DEK40BT0B	3850W	2870W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
DEK04CT09	410W	240W	115V	1Ph	60 HzHz	Roestvrij staal
DEK04CT0B	410W	240W	115V	1Ph	60 HzHz	Gegalvaniseerd staal

Catalogusnummer	Koelcapaciteit, L35L35	Koelcapaciteit, L35L50	Nominalespanning	Aantal fasen	Frequentie	Materiaal
DEK08CT09	820W	680W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
DEK08CT0B	820W	680W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
DEK12CT09	1150W	900W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
DEK12CT0B	1150W	900W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
DEK15CT09	1550W	1200W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
DEK15CT0B	1550W	1200W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
DEK08GT09	820W	680W	400V, 440V	2Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
DEK08GT0B	820W	680W	400V, 440V	2Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
DEK20LT09	2050W	1560W	400V	3Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
DEK20LT0B	2050W	1560W	400V	3Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
DEK12GT09	1150W	900W	400V, 440V	2Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
DEK12GT0B	1150W	900W	400V, 440V	2Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
DEK15GT09	1550W	1200W	400V, 440V	2Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
DEK15GT0B	1550W	1200W	400V, 440V	2Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
DEK20NTU9	2050W	1560W	460V	3Ph	60 HzHz	Roestvrij staal
DEK20NTUB	2050W	1560W	460V	3Ph	60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
DEK30LT09	2900W	2250W	400V	3Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
DEK30LT0B	2900W	2250W	400V	3Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
DEK30NTU9	2900W	2250W	460V	3Ph	60 HzHz	Roestvrij staal
DEK30NTUB	2900W	2250W	460V	3Ph	60 HzHz	Gegalvaniseerd staal

Catalogusnummer	Koelcapaciteit, L35L35	Koelcapaciteit, L35L50	Nominalespanning	Aantal fasen	Frequentie	Materiaal
DEK40LT09	3850W	2870W	400V	3Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
DEK40LT0B	3850W	2870W	400V	3Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
DEK40NTU9	3850W	2870W	460V	3Ph	60 HzHz	Roestvrij staal
DEK40NTUB	3850W	2870W	460V	3Ph	60 HzHz	Gegalvaniseerd staal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE