


Universele stroomrailadapter 200-250 A, WO60



Universele stroomrailadapters met beweegbare bevestigingsrails.

INDUSTRIENORMEN

UL

CSA

GL

DNV-GL

KENMERKEN

Omschrijving: 3-polige universele stroomrailadapter, 200 - 250 A, met beweegbare montagerails met M4-schuifmoeren voor veilige montage van de schakelinrichtingen.

Nominale spanning: 690 V.

Voor busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Vermogensdissipatie bij 80% belasting: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168).

Verpakkingseenheid: 1 stuks.

Goedkeuringen: CSA, UL, GL, DNV GL.

For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10

Power dissipation at 80% load: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168)

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking	Kleur
32168	320mm	110mm	101mm	Kunststof, Staal	Glad	Lichtgrijs
32214	222mm	108mm	101mm	Kunststof, Staal	Glad	Lichtgrijs

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE