

Contatto guida singola nVent ERICO Ericontact



La serie di elementi di contatto per rotaie nVent ERICO Ericontact assicura al gambo rotaia una connessione di qualità superiore con una resistenza degli elementi di contatto molto bassa. Gli elementi di contatto vengono facilmente e rapidamente montati per mezzo di uno strumento di inserimento, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Tutti i componenti nVent ERICO Ericontact vengono prodotti in conformità a standard e norme di livello elevato. Testati per soddisfare i requisiti più elevati degli standard del settore ferroviario, i prodotti nVent ERICO Ericontact rappresentano la soluzione ideale per le connessioni ad applicazione meccanica, ad esempio per l'ingegneria dei segnali, per la messa a terra (collegamenti a terra) o per la corrente di trazione di ritorno.

CARATTERISTICHE

Installazione facile

Resistenza di contatto molto bassa ($< 5 \mu\Omega$)

Soddisfa le linee guida AREMA®

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Spessore della rete ferroviaria	Tipo di rotaia	Diametro foro trapanato	Diametro vite (Sc)	Lunghezza vite (L)
SK13518	715089	14.0 - 18.5 mm	136 lb RE, 141 libbre AB	13.5mm	10	55mm
SK1914	715050	14.0 - 16.9 mm	100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS50, AS60	19mm	12	55mm
SK1914L		14.0 - 16.9 mm	100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS50, AS60	19mm	12	70mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Spessore della rete ferroviaria	Tipo di rotaia	Diametro foro trapanato	Diametro vite (Sc)	Lunghezza vite (L)
SK1914SS	715051	14.0 - 16.9 mm	100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS41, AS50	19mm	12	55mm
SK1912	715045	12.0 - 13.9 mm	AS41, BHP42, BS90A, RI59, RI60, S41	19mm	12	55mm

Table 2/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro interno rondella	Diametro esterno rondella	Materiale dado
SK13518	715089	10.5mm	20mm	Acciaio elettroplaccato
SK1914	715050	13mm	24mm	Acciaio elettroplaccato
SK1914L		13mm	24mm	Acciaio elettroplaccato
SK1914SS	715051	13mm	24mm	Acciaio inox 304
SK1912	715045	13mm	24mm	Acciaio inox 304

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il kit include: (1) 304 bullone in acciaio inox a testa esagonale, (1) 304 rondella SK nVent ERICO Ericontact in acciaio inox, (1) boccia in rame con placcatura elettrolitica in stagno, (1) 304 rondella piatta in acciaio inox e (1) 304 dado in acciaio inox esagonale o (1) dado in acciaio elettroplaccato (in base al tipo di contatto).

La rondella e il dado per SK135165 sono integrati in un unico elemento.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE