


C13 lasbare halve koppeling



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Designed for connecting reinforcing bar perpendicular to structural steel sections or plates

Internally taper threaded on one end, with the other end prepared for welding

Machined from weldable grades of steel

Slim design maintains concrete cover

SPECIFICATIES

Voltooiën: Gewoon

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Grootte rebar, metrisch	Formaat wapening, VS	Formaat rebar, Canada	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)	Lengte (L)
EL12C13N	12 mm	#4	10M	20 mm	11 mm	40mm
EL16C13N	16 mm	#5	15M	25 mm	18 mm	45mm

Catalogusnummer	Grootte rebar, metrisch	Formaat wapening, VS	Formaat rebar, Canada	Diameter 1(Ø1)	Diameter 2(Ø2)	Lengte (L)
EL14C13N	14 mm			25 mm	18 mm	42mm
EL18C13N	18 mm			30 mm	24 mm	50mm
EL20C13N	20 mm	#6	20M	30 mm	22 mm	59mm
EL22C13N	22 mm	#7		35 mm	16 mm	65mm
EL28C13N	28 mm	#9	30M	40 mm	16 mm	74mm
EL25C13N	25 mm	#8	25M	40 mm	24 mm	68mm
EL36C13N	36 mm	#11	35M	50 mm	22 mm	87mm
EL32C13N	32 mm	#10		50 mm	32 mm	75mm
EL43TC13N	43 mm	#14	45M	60 mm	25 mm	110mm
EL50TC13N	50 mm			70 mm	29 mm	117mm
EL38C13N	38 mm			60 mm	38 mm	85mm
EL40C13N	40 mm			60 mm	32 mm	91mm
EL57TC13N	57 mm	#18	55M	80 mm	32 mm	133mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Balkdiepte (BD)	Gewicht van de eenheid	Certificeringen
EL12C13N	19mm	0.06 kg	RISE
EL16C13N	24mm	0.11 kg	RISE
EL14C13N	21mm	0.12 kg	RISE
EL18C13N	29mm	0.2 kg	


Catalogusnummer	Balkdiepte (BD)	Gewicht van de eenheid	Certificeringen
EL20C13N	35mm	0.22 kg	RISE
EL22C13N	37mm	0.32 kg	
EL28C13N	42mm	0.41 kg	
EL25C13N	40mm	0.45 kg	RISE
EL36C13N	52mm	0.74 kg	
EL32C13N	45mm	0.75 kg	RISE
EL43TC13N	66mm	1.37 kg	
EL50TC13N	70mm	1.94 kg	
EL38C13N	53mm	1.24 kg	
EL40C13N	57mm	1.25 kg	RISE
EL57TC13N	83mm	2.92 kg	

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

The design of the weld, the selection of electrode, and other relevant choices depend on the chemical and physical properties of the structural steel to which the couplers are welded. Engineers who design assemblies should adhere to all appropriate regulations.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE