

T-serie horizontale mof, zijvulling



The side fill horizontal T-Series sleeve has vent holes located 90 degrees from the tap hole to facilitate side fill installations when the interferences of the structure will not allow top filling. Vent holes are added to horizontal sleeves to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.

KENMERKEN

Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees

Used to splice the same diameter bars

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

SPECIFICATIES

Voltooien: Gewoon

Materiaal: Staal

100% Amerikaanse binnenlandse content: Ja

Table 1/2

Catalogusnummer	Mof	Grootte rebar, metrisch	Formaat wapening, VS	Formaat rebar, Canada	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)
RBT6101HSA	Standaardlengte	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm
RBT7101HSA	Standaardlengte	22 mm	#7		41 mm	29 mm
RBT1091HSA	Standaardlengte	32 mm	#10		57 mm	41 mm
RBT11101HSA	Standaardlengte	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm

Catalogusnummer	Mof	Grootte rebar, metrisch	Formaat wapening, VS	Formaat rebar, Canada	Diameter 1(Ø1)	Diameter 2(Ø2)
RBT81011HSA	Verlengde lengte	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm
RBT8101HSA	Standaardlengte	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm
RBT9101HSA	Standaardlengte	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm
RBT111011HSA	Verlengde lengte	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm
RBT14101HSA	Standaardlengte	43 mm	#14	45M	76 mm	54 mm
RBT1891HSA	Standaardlengte	57 mm	#18	55M	95 mm	67 mm

Table 2/2


Catalogusnummer	Lengte 1 (L1)	Lengte 2 (L2)	Lengte 3 (L3)	Gewicht van de eenheid
RBT6101HSA	127 mm	64 mm	20mm	0.63 kg
RBT7101HSA	127 mm	64 mm	20mm	0.69 kg
RBT1091HSA	140 mm	70 mm	20mm	1.34 kg
RBT11101HSA	152 mm	76 mm	20mm	1.93 kg
RBT81011HSA	152 mm	76 mm	20mm	1.38 kg
RBT8101HSA	127 mm	64 mm	20mm	0.98 kg
RBT9101HSA	127 mm	64 mm	20mm	1.14 kg
RBT111011HSA	178 mm	89 mm	26mm	2.25 kg
RBT14101HSA	178 mm	89 mm	26mm	3.17 kg
RBT1891HSA	229 mm	114 mm	26mm	6.51 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE