

Barriera universale ai transienti, coppia singola



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

La barriera universale contro le correnti transitorie dal design compatto fornisce protezione per i circuiti e i trasduttori a bassa tensione

Il design con presa e base separate consente la sostituzione del modulo a caldo

La protezione multifase ed efficace contro le sovratensioni assicura che alle apparecchiature sensibili giungano le sovratensioni residue più basse

Protezione con modalità comune e differenziale contro entrambe le possibili condizioni di sovratensione

Il valore di sovratensione a 20 kA 8/20 μ s è ideale per i cablaggi esposti


Consente la protezione di 25 segnali analogici o di 50 segnali digitali per piede lineare (0,3 m) dello spazio delle rotaie DIN

SPECIFICHE

Codice a catalogo	UTB15SP	UTB30SP
Numero articolo	702862	702863
Tensione nominale del sistema (un)	3 - 10 VAC 5 - 15 V CC	10 - 21 VAC 15 - 30 V CC
Tensione di esercizio continua massima (UC)	12 VAC 18 V CC	23 VAC 33 V CC

Codice a catalogo	UTB15SP	UTB30SP
Corrente di carico nominale (il)	2A	2A
Frequenza	1 MHz	2 MHz
Resistenza loop	1 Ω	1 Ω
Corrente di scarica massima (Imax), L+L-PE	20kA 8/20 μ s	20kA 8/20 μ s
Modalità di protezione	Common Differenziale	Common Differenziale
Tecnologia	Gas Discharge Tube (GDT) Metal Oxide Varistor (MOV) Diodo Avalanche al silicio (SAD)	Gas Discharge Tube (GDT) Metal Oxide Varistor (MOV) Diodo Avalanche al silicio (SAD)
Livello di protezione tensione (su), L-L.	25 V a 3 kA	44 V a 3 kA
Connessione, bloccata	1 - 4 mm ²	1 - 4 mm ²
Montaggio	Guida DIN a cappello da 35 mm	Guida DIN a cappello da 35 mm
Temperatura	-20 to 65 °C	-20 to 65 °C
Materiale del contenitore	Termoplastica UL® 94V-0	Termoplastica UL® 94V-0
Valore nominale del contenitore	IP 20 NEMA®-1	IP 20 NEMA®-1
Profondità (D)	72mm	72mm
Altezza (H)	90 mm	90 mm
Larghezza (W)	12 mm	12 mm
Peso unità	0.07 kg	0.07 kg
Dettagli della certificazione	UL® 497B.	UL® 497B.
Conforme a.	ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B, Cat C.	ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B, Cat C.
Modulo sostitutivo	UTB15SPM	UTB30SPM

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE