

Intelligente PDU, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH

Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting.
Ultra-Low Profile-ontwerp



KENMERKEN

Enlogic EN1xxx Intelligent Power Distribution Units bewaakt het ingangsvermogen van de volledige PDU en biedt bewaking op factureringsniveau

Weergave van zeer zichtbare gegevens en interactieve grafische weergave

Meet de belasting van stroomonderbrekers over redundante voedingen om onbedoelde uitvaltijd te voorkomen

Maakt slimme werklastverdeling mogelijk voor energiezuinigheid en maximaal capaciteitsgebruik

Gigabit Ethernet-interface en redundant Ethernet (10/100)

IPDU DC-voedingsredundantie-oplossing voor maximaal 64 PDU's

Hot-swappable controller zonder gereedschap

Ingangsspanning 400 VAC, 3-fasig

C13, C19 uitgangen

SPECIFICATIES

Table 1/6

Catalogusnummer	Productserie	Type	Producttype	Type fitting	Aantal fittingen	Kleur
EN1402	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(24) C13, (6) C19	30	Zwart
EN1403	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(36) C13, (6) C19	42	Zwart
EN1450	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Zwart
EN1808	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(12) C13, (12) C19	24	Zwart
EN1809	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(18) C13, (6) C19	24	Zwart

Catalogusnummer	Productserie	Type	Producttype	Type fitting	Aantal fittingen	Kleur
EN1811	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(30) C13, (12) C19	42	Zwart
EN1812	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(36) C13, (12) C19	48	Zwart
EN1850	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Zwart
EN1880	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(21) vergrendelen C13/C15, (21) vergrendelen C13/C15/C19/C21	42	Zwart
EN1950	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Zwart
EN1980	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(18) vergrendelen C13/C15, (18) vergrendelen C13/C15/C19/C21	36	Zwart

Table 2/6

Catalogusnummer	Stroomonderbreker	Geschakelde stopcontacten	Aantal stroomonderbrekers	Vermogensklasse	Lengte ingangskabel	Locatie van de ingangskabel
EN1402	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	0			Bovenste invoer
EN1403	Geen stroomonderbreker	Nee	0	11,0 kVA	3m	Bovenste invoer
EN1450	Geen stroomonderbreker	Nee	0	11,5 kVA Noord-Amerika, 11,0 kVA International	1.8m	Bovenste invoer
EN1808	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	6			Bovenste invoer
EN1809	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	6			Bovenste invoer

Catalogusnummer	Stroomonderbreker	Geschakelde stopcontacten	Aantal stroomonderbrekers	Vermogensklasse	Lengte ingangskabel	Locatie van de ingangskabel
EN1811	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	6	22,0 kVA	3m	Bovenste invoer
EN1812	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	6			Bovenste invoer
EN1850	20 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	6	17,3 kVA Noord-Amerika, 22,1 kVA International	1.8m	Bovenste invoer
EN1880	20 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	6	17,3 kVA Noord-Amerika, 22,1 kVA International	1.8m	Bovenste invoer
EN1950	20 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	12	34,6 kVA Noord-Amerika, 43,5 kVA International	1.8m	Bovenste invoer
EN1980	20 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	12	34,6 kVA Noord-Amerika, 43,5 kVA International	1.8m	Bovenste invoer

Table 3/6

Catalogusnummer	Ingangsspanning	Fase	Max. ingangsvermogen	Nominale spanning	Aan/uitschakelaar inbegrepen	Uitgangsspanning
EN1402	400V	3 PH WYE	11,0 kVA			200 – 240VAC
EN1403	380 – 415V	3 PH	11,0 kVA	415V	Nee	230VAC
EN1450	380 – 415V	3 PH	11,5 / 11,0 kVA	415V	Nee	208 – 230VAC
EN1808	400V	3 PH WYE	22,0 kVA			200 – 240VAC
EN1809	400V	3 PH WYE	22,0 kVA			200 – 240VAC
EN1811	380 – 415V	3 PH	22,0 kVA	415V	Nee	230VAC
EN1812	400V	3 PH WYE	22,0 kVA			200 – 240VAC

Catalogusnummer	Ingangsspanning	Fase	Max. ingangsvermogen	Nominale spanning	Aan/uitschakelaar inbegrepen	Uitgangsspanning
EN1850	380 – 415V	3 PH	17,3 / 22,1 kVA	415V	Nee	208 – 230VAC
EN1880	380 – 415V	3 PH	17,3 / 22,1 kVA	415V	Nee	208 – 230VAC
EN1950	380 – 415V	3 PH	14,4 kVA	415V	Nee	208 – 230VAC
EN1980	380 – 415V	3 PH	14,4 kVA	415V	Nee	208 – 230VAC

Table 4/6

Catalogusnummer	Stroomsterkte (verminderde stroomsterkte)	Stekkertype	Rekeenheden	Verwijderbare ingangskabel	Type meting	Materiaal
EN1402	16 A	IEC 60309 516P6 (IP44)	0U	Nee	Invoer	
EN1403	16 A	IEC 60309 516P6 (IP44)	0U	Nee	Invoer	Staal
EN1450	20 A (16 A) Noord-Amerika, 16 A International	IEC 60309 520P6/516P6	0U	Nee	Invoer	Staal
EN1808	32 A	IEC 60309 532P6 (IP44)	0U	Nee	Invoer	
EN1809	32 A	IEC 60309 532P6 (IP44)	0U	Nee	Invoer	
EN1811	32 A	IEC 60309 532P6 (IP44)	0U	Nee	Invoer	Staal
EN1812	32 A	IEC 60309 532P6 (IP44)	0U	Nee	Invoer	
EN1850	30 A (24 A) Noord-Amerika, 32 Een Internationaal	IEC 60309 530P6/532P6	0U	Nee	Invoer	Staal
EN1880	30 A (24 A) Noord-Amerika, 32 Een Internationaal	IEC 60309 530P6/532P6	0U	Nee	Invoer	Staal

Catalogusnummer	Stroomsterkte (verminderde stroomsterkte)	Stekkertype	Rekeenheden	Verwijderbare ingangskabel	Type meting	Materiaal
EN1950	60 A (48 A) Noord-Amerika, 63 Een Internationaal	IEC 60309 560P6/563P6	0U	Nee	Invoer	Staal
EN1980	60 A (48 A) Noord-Amerika, 63 Een Internationaal	IEC 60309 560P6/563P6	0U	Nee	Invoer	Staal

Table 5/6

Catalogusnummer	Afwerking	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Hoeveelheid in verpakking
EN1402						1
EN1403	Poedercoating	1750mm	52mm	53mm	7.11kg	1
EN1450	Poedercoating	1490mm	56mm	55mm	8kg	1
EN1808						1
EN1809						1
EN1811	Poedercoating	1750mm	55mm	53mm	10.22kg	1
EN1812						1
EN1850	Poedercoating	1780mm	56mm	55mm	10.5kg	1
EN1880	Poedercoating	1826mm	56mm	55mm	11.02kg	1
EN1950	Poedercoating	1826mm	56mm	75mm	12.5kg	1
EN1980	Poedercoating	1826mm	56mm	75mm		1

Table 6/6

Catalogusnummer	Onderbrekingsclassificatie	Snelle verzending
-----------------	----------------------------	-------------------

EN1402	5kAIC	Nee
EN1403		Nee
EN1450		Nee
EN1808	5kAIC	Nee
EN1809	5kAIC	Nee
EN1811		Nee
EN1812	5kAIC	Nee
EN1850		Nee
EN1880		Nee
EN1950		Nee
EN1980		Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE