

Intelligent PDU, EN2xxx, 230 VAC, 1-PH

Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design



KENMERKEN

Enlogic EN2xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU and offers remote switching of individual outlets, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input voltage 230 VAC, 1-phase

C13, C19 outlets

SPECIFICATIES

Table 1/6

Catalogusnummer	Productserie	Type	Producttype	Type fitting	Aantal fittingen	Kleur
EN2316-A	Enlogic	Intelligente PDU	Stekkerdoos	(12) C13, (4) C19	16	Zwart
EN2317	Enlogic	Intelligente PDU	Stekkerdoos	(12) C13, (4) C19	16	Zwart
EN2326	Enlogic	Intelligente PDU	Stekkerdoos	(20) C13, (4) C19	24	Zwart
EN2325	Enlogic	Intelligente PDU	Stekkerdoos	(20) C13, (4) C19	24	Zwart
EN2329	Enlogic	Intelligente PDU	Stekkerdoos	(24) C13, (8) C19	32	Zwart
EN2337	Enlogic	Intelligente PDU	Stekkerdoos	(38) C13, (6) C19	44	Zwart

Catalogusnummer	Productserie	Type	Producttype	Type fitting	Aantal fittingen	Kleur
EN2350	Enlogic	Intelligente PDU	Stekkerdoos	(20) C13/C15, (20) C13/C15/C19/C21	40	Zwart
EN2380	Enlogic	Intelligente PDU	Stekkerdoos	(16) vergrendeling C13/C15, (16) vergrendeling C13/C15/C19/C21	32	Zwart

Table 2/6

Catalogusnummer	Stroomonderbreker	Geschakelde stopcontacten	Aantal stroomonderbrekers	Vermogensklasse	Lengte ingangskabel	Locatie van de ingangskabel
EN2316-A	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Ja	0			Invoer voorzijde
EN2317	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Ja	0			Bovenste invoer
EN2326	Geen stroomonderbreker	Ja	0	3,7 kVA	3m	Bovenste invoer
EN2325	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Ja	2	7,4 kVA	3m	Bovenste invoer
EN2329	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Ja	2	7,4 kVA	3m	Bovenste invoer
EN2337	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Ja	2			Bovenste invoer
EN2350	20 A, 1-polig, Hy-Mag	Ja	2	7,4 kVA	3m	Bovenste invoer
EN2380	20 A, 1-polig, Hy-Mag	Ja	2	7,4 kVA	3m	Bovenste invoer

Table 3/6

Catalogusnummer	Ingangsspanning	Fase	Max. ingangsvermogen	Nominale spanning	Aan/uitschakelaar inbegrepen	Uitgangsspanning
EN2316-A	100 – 240V	1 PH	3.68 kVA			100 – 240VAC
EN2317	200 – 240V	1 PH	3.68 kVA			200 – 240VAC

Catalogusnummer	Ingangsspanning	Fase	Max. ingangsvermogen	Nominale spanning	Aan/uitschakelaar inbegrepen	Uitgangsspanning
EN2326	100 – 240V	1 PH	3.68 kVA	230V	Ja	230VAC
EN2325	200 – 240V	1 PH	7.44 kVA	230V	Ja	230VAC
EN2329	200 – 240V	1 PH	7.44 kVA	230V	Ja	230VAC
EN2337	200 – 240V	1 PH	7.44 kVA			200 – 240VAC
EN2350	200 – 240V	1 PH	7.44 kVA	230V	Ja	230VAC
EN2380	200 – 240V	1 PH	7.44 kVA	230V	Ja	230VAC

Table 4/6

Catalogusnummer	Stroomsterkte (verminderde stroomsterkte)	Stekkertype	Rekeenheden	Verwijderbare ingangskabel	Type meting	Materiaal
EN2316-A	20 A (16 A) Noord-Amerika, 16 A internationaal	C20	0U	Ja	Ingang	
EN2317	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	Nee	Ingang	
EN2326	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	Ja	Ingang	Staal
EN2325	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nee	Ingang	Staal
EN2329	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nee	Ingang	Staal
EN2337	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nee	Ingang	
EN2350	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nee	Ingang	Staal
EN2380	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nee	Ingang	Staal

Table 5/6

Catalogusnummer	Afwerking	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Hoeveelheid in verpakking
EN2316-A						1
EN2317						1
EN2326	Gepoedercoat	1490mm	52mm	53mm	7.21kg	1
EN2325	Gepoedercoat	1750mm	52mm	53mm	9.5kg	1
EN2329	Gepoedercoat	1750mm	52mm	53mm	8.52kg	1
EN2337						1
EN2350	Gepoedercoat	1490mm	56mm	75mm	9.12kg	1
EN2380	Gepoedercoat	1490mm	56mm	75mm		1

Table 6/6

Catalogusnummer	Onderbrekingsclassificatie	Snelle verzending
EN2316-A	5kAIC	Nee
EN2317	5kAIC	Nee
EN2326	5kAIC	Nee
EN2325	5kAIC	Nee
EN2329	5kAIC	Nee
EN2337	5kAIC	Nee
EN2350	5kAIC	Nee
EN2380	5kAIC	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Please order bracket for vertical mounting separately.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE