


RatiopacPRO luchtafdichting



De zelfklevende afdichting sluit de ruimte tussen de achterste horizontale rail en de bodemplaat om te voorkomen dat er lucht in de RatiopacPRO Air-behuizing binnendringt.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

De luchtafdichting sluit de ruimte tussen de achterste horizontale rail en de bodemplaat

De zelfklevende afdichting kan op de bodemplaat worden gelijmd

SPECIFICATIES

Producttype:	Luchtgeleider
Werkt met:	Gevallen
Materiaal:	Polyethyleen
Productserie:	RatiopacPRO LUCHT

Table 1/1

Catalogusnummer	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Lengte	Snelle verzending
20833-351	42HP	1	218.4mm	Nee
20833-352	63HP	1	325.1mm	Nee
20833-353	84HP	1	431.8mm	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Achterpaneel met ventilatoren of ventilatorlade voor radiale ventilatoren bekijken de catalogus van RatiopacPRO-accessoires.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE