


RatiopacPRO stijl, voorste handgrepen en achterste circulerende afwerking, voor zonder schroeven



De veelzijdige RatiopacPRO Style desktoptas heeft een beschermend frame ontwerp, rubberen strips en diverse configuratie-opties.

De voor- en achterbekleding met optionele rubberen strip aan de boven- en onderkant biedt connectorbeveiliging en geïntegreerde stapelmogelijkheid. Het ontwerp met circuleerbare rubberen strip beschermt de hoek en is ideaal voor kleinere mobiele tassen. Voor grotere werktuigen biedt de voorste handgreep een handige draagmogelijkheid en bescherming aan de achterkant van de connector.

RatiopacPRO Style is ontworpen voor 19-inch componenten met geleiderails of bedrijfseigen onderdelen met een montageplaat en voldoet aan uw specifieke eisen.

KENMERKEN

Desktoptas met beschermend frame en handgrepen aan de voorzijde voor eenvoudig gebruik. Achterzijde met een circulerende rubberen strip om de omkasting tijdens het transport te beschermen

Behuizing voor 19-inch componenten (geleiderails) of bedrijfseigen componenten (montageplaat)

Om EMC-afscherming tot stand te brengen, moeten extra componenten aan de behuizing worden toegevoegd

Voorzijde voor montage van voorpaneel zonder schroeven en achterzijde voorbereid voor standaard montage van voorpaneel

Geperforeerde bodemaafdekking voor luchtkoeling

Geen zichtbare schroeven; bekledingsonderdelen kunnen zonder gereedschap worden verwijderd

Voor strijkdiepte 160 mm, 220 mm, 280 mm en 340 mm (afhankelijk van de diepte van de behuizing)

SPECIFICATIES

Producttype:	Case
Type:	Koffer voor afzonderlijke elektronische componenten
Productfamilie:	RatiopacPRO stijl

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Bruikbare hoogte	Bruikbare breedte
-----------------	-----------	------------	--------	-------------------	------------------	-------------------

24580-314	3U	28HP	322mm	1	112.3mm	142.8mm
24580-315	3U	28HP	382mm	1	112.3mm	142.8mm
24580-324	3U	42HP	322mm	1	112.3mm	213.9mm
24580-325	3U	42HP	382mm	1	112.3mm	213.9mm
24580-326	3U	42HP	442mm	1	112.3mm	213.9mm
24580-334	3U	63HP	322mm	1	112.3mm	320.6mm
24580-335	3U	63HP	382mm	1	112.3mm	320.6mm
24580-336	3U	63HP	442mm	1	112.3mm	320.6mm
24580-344	3U	84HP	322mm	1	112.3mm	427.3mm
24580-345	3U	84HP	382mm	1	112.3mm	427.3mm
24580-346	3U	84HP	442mm	1	112.3mm	427.3mm
24580-347	3U	84HP	502mm	1	112.3mm	427.3mm
24580-424	4U	42HP	322mm	1	156.8mm	213.9mm
24580-425	4U	42HP	382mm	1	156.8mm	213.9mm
24580-426	4U	42HP	442mm	1	156.8mm	213.9mm
24580-434	4U	63HP	322mm	1	156.8mm	320.6mm
24580-435	4U	63HP	382mm	1	156.8mm	320.6mm
24580-436	4U	63HP	442mm	1	156.8mm	320.6mm
24580-444	4U	84HP	322mm	1	156.8mm	427.3mm

24580-445	4U	84HP	382mm	1	156.8mm	427.3mm
24580-446	4U	84HP	442mm	1	156.8mm	427.3mm
24580-447	4U	84HP	502mm	1	156.8mm	427.3mm

Table 2/3

Catalogusnummer	Constructie van het voorframe	Koeloptie	Voldoet aan	EMC-afscherming	Voltooien	Hoogte
24580-314	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm
24580-315	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm
24580-324	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm
24580-325	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm
24580-326	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm
24580-334	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm

Catalogusnummer	Constructie van het voorframe	Koeloptie	Voldoet aan	EMC-afscherming	Voltooien	Hoogte
24580-335	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm
24580-336	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm
24580-344	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm
24580-345	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm
24580-346	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm
24580-347	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm
24580-424	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	201mm

Catalogusnummer	Constructie van het voorframe	Koeloptie	Voldoet aan	EMC-afscherming	Voltooien	Hoogte
24580-425	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	201mm
24580-426	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	201mm
24580-434	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	201mm
24580-435	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	201mm
24580-436	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	201mm
24580-444	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	201mm
24580-445	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	201mm

Catalogusnummer	Constructie van het voorframe	Koeloptie	Voldoet aan	EMC-afscherming	Voltooien	Hoogte
24580-446	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	201mm
24580-447	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	201mm

Table 3/3

Catalogusnummer	Materiaal	Beschermingsgraad	Statische belasting	Breedte	Snelle verzending
24580-314	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	Nee
24580-315	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	Nee
24580-324	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nee
24580-325	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nee
24580-326	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nee
24580-334	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nee
24580-335	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nee
24580-336	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nee
24580-344	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nee
24580-345	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nee
24580-346	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nee
24580-347	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nee

Catalogusnummer	Materiaal	Beschermingsgraad	Statische belasting	Breedte	Snelle verzending
24580-424	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nee
24580-425	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nee
24580-426	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nee
24580-434	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nee
24580-435	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nee
24580-436	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nee
24580-444	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nee
24580-445	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nee
24580-446	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nee
24580-447	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Ga voor aangepaste configuraties (kleuren, formaten, enz.) naar onze online configurator (<https://configurators.schroff.biz/ratiopacpro-style>).

Service voor aanpassingen voor klantspecifieke versies op aanvraag (speciale kleuren, maten, uitsparingen, enz.).

Montageservice vanaf lotgrootte 1.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE