

nVent CADDY piramide ST vaste veersteun



The nVent CADDY Pyramid ST Fixed Strut Support offers a simple and adaptable solution for mounting electrical and mechanical services on commercial rooftops. This support system is engineered to evenly distribute weight across the base, ensuring optimal load management. Additionally, the foam pad on the underside provides a low-abrasion interface that protects roof membranes, eliminating the need for a slip sheet.

Constructed with UV-stabilized base materials and hot-dip galvanized strut profiles, these supports deliver exceptional corrosion resistance. The standard strut profile attachment point accommodates a wide range of components, including conduit, pipe, and strut fasteners, allowing for secure and efficient installation.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Biedt een uitstekende ondersteuning voor pijpleidingen, elektrobuizen, luchtkanalen, kabelgoten en apparatuur

Het schuimrubber aan de onderzijde verzekert een betere bescherming van dakmembranen met minder afslijting

Compatibel met verschillende dakoppervlakken, waaronder eenlaagse materialen, asfalt, metaal en spuitschuim

Biedt uitstekende lastverdeling, zelfs bij wisselende dakoppervlakken

Na uitpakken direct klaar voor gebruik, installatietijd en arbeid besparend

Meerdere grootten en toegestane belastingen bieden de mogelijkheid om de oplossing nauw af te stemmen op de specifieke daktoepassing

Eenvoudig over te brengen naar het dak

Thermisch verzinkt en UV-bestendig voor duurzame prestaties

SPECIFICATIES

Veiligheidsfactor statische belasting:	3:01
Voltooien:	Hot-dip gegalvaniseerd
Temperatuur:	-45 to 65 °C

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Lengte 1 (L1)	Lengte 2 (L2)	Hoogte (H)	Breedte (W)
PSF6C	360463	Polyethylen, Polypropylen, Staal	152 mm	203 mm	122 mm	152 mm
PSF10C	360464	Polyethylen, Polypropylen, Staal	254 mm	317.5 mm	122 mm	203 mm
PSF10D	360465	Polyethylen, Polypropylen, Staal	254 mm	317.5 mm	163 mm	203 mm
PSF16C	360466	Polyethylen, Polypropylen, Staal	406 mm	483 mm	122 mm	203 mm
PSF16D	360467	Polyethylen, Polypropylen, Staal	406 mm	483 mm	163 mm	203 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Oppervlak	Gewicht van de eenheid	Statische belasting	Certificeringen
PSF6C	360463	26452mm ²	0.5 kg	1334N	
PSF10C	360464	59355mm ²	1 kg	4450N	ITB
PSF10D	360465	59355mm ²	1.5 kg	4450N	ITB
PSF16C	360466	91613mm ²	1.5 kg	6670N	ITB
PSF16D	360467	91613mm ²	2 kg	6670N	ITB

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Statische last bij 73,1 kPa (10,6 psi) daklast. Neem contact op met de project- en of dakwerkingenieur voor de maximaal toelaatbare last op een individueel projectdaksysteem.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

