


Potentiaal vereffeningsrails, Onbedekt, 18 Connections, 0 Aantal onderbrekingsmogelijkheden, 1.050 mm

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

EEB18C506D0A



KENMERKEN

Biedt een functioneel centraal aardings-vereffeningspunt

Busbars met onderbrekingsklem voor eenvoudig testen van het aardnet

Uit hoog-geleidend ,hard getrokken electrolytisch koper cf EN 13601

Inclusief halogeen-vrije polyamide isolatoren in roestvrijstaal met hardware en montagebeugels (EN 1.4401)

Klant specifieke uitvoeringen op aanvraag verkrijgbaar

PRODUCTKENMERKEN

Voldoet aan: IEC® EN 62561-1:2017 KLASSE H

Materiaal: Koper

Voltooiën: Kaal

Aantal verbindingen: 18

Aantal verbroken verbindingen: 0

Draadmaat (TS): M10

Hoogte (H): 94mm

Lengte (L): 1050mm

Breedte 1 (W1): 100mm

Breedte 2 (W2): 50mm

Dikte (T): 6mm


A: 50mm

Gewicht van de eenheid: 4.54kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Vertinning : 8 micron volgens ASTM B545 service class C voor corrosieve omgevingen.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE