


Adattatore crossboard sottile, WOCB



Adattatore CrossBoard con portafusibili da 16 A. Facilita il montaggio dei relè di misurazione e di montaggio.

STANDARD INDUSTRIALI

UL

IEC

CARATTERISTICHE

Descrizione: Adattatore a 3 poli, da 16 A. Una guida di montaggio fissa, con portafusibili 10 × 38 / Classe CC. Con cavi da 2.5 mm².

Tensione nominale: 690 V.

Corrente nominale: 16 A.

Dissipazione di potenza con carico dell'80%: 2.6 W.

Dimensioni: 22.5 × 160 × 85 mm.

Quantità nell'imballaggio: 1 pz.

Approvazioni: IEC, UL.

SPECIFICHE

Table 1/1						
Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Fine	Colore
36009	22.5mm	160mm	85mm	Plastica	Opaca liscia	Grigio chiaro

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE