

Intelligent PDU, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH

Data Solutions

Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design



KENMERKEN

Enlogic EN5xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU and individual outlet monitoring, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input voltage 230 VAC, 1-phase

C13, C19 outlets

SPECIFICATIES

Table 1/6

Catalogusnummer	Productserie	Type	Producttype	Type fitting	Aantal fittingen	Kleur
EN5403	Enlogic	Intelligente PDU	Stekkerdoos	(30) C13, (6) C19	36	Zwart
EN5325	Enlogic	Intelligente PDU	Stekkerdoos	(20) C13, (4) C19	24	Zwart
EN5329	Enlogic	Intelligente PDU	Stekkerdoos	(24) C13, (8) C19	32	Zwart
EN5337	Enlogic	Intelligente PDU	Stekkerdoos	(38) C13, (6) C19	44	Zwart

Table 2/6

Catalogusnummer	Stroomonderbreker	Geschakelde stopcontacten	Aantal stroomonderbrekers	Nominale stroom	Vermogensklasse	Locatie van de ingangskabel
EN5403	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Nee	0			Bovenste invoer
EN5325	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Nee	2		7,4 kVA	Bovenste invoer
EN5329	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Nee	2		7,4 kVA	Bovenste invoer
EN5337	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Nee	2	32A		Bovenste invoer

Table 3/6

Catalogusnummer	Ingangsspanning	Fase	Onderbrekings classificatie	Max. ingangsvermogen	Nominale spanning	Aan/uitschakelaar inbegrepen
EN5403	400V	3 PH WYE	5kAIC	11.0 kVA		
EN5325	200 – 240V	1 PH	5kAIC	7.44 kVA	230V	Nee
EN5329	200 – 240V	1 PH	5kAIC	7.44 kVA	230V	Nee
EN5337	200 – 240V	1 PH	5kAIC	7.44 kVA		

Table 4/6

Catalogusnummer	Uitgangsspanning	Stroomsterkte (verminderde stroomsterkte)	Stekkertype	Rekeenheden	Verwijderbare ingangskabel	Type meting
EN5403	200 – 240VAC	32 A	IEC 60309 516P6 (IP44)	0U	Nee	Uitlaat
EN5325	230VAC	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nee	Uitlaat
EN5329	230VAC	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nee	Uitlaat
EN5337	200 – 240VAC	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nee	Uitlaat

Table 5/6

Catalogusnummer	Materiaal	Afwerking	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht
-----------------	-----------	-----------	--------	---------	--------	---------

EN5403						
EN5325	Staal	Gepoedercoat	1780mm	52mm	53mm	8.82kg
EN5329	Staal	Gepoedercoat	1780mm	52mm	53mm	8.52kg
EN5337						

Table 6/6

Catalogusnummer	Hoeveelheid in verpakking	Lengte ingangskabel
EN5403	1	
EN5325	1	3m
EN5329	1	3m
EN5337	1	

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Please order bracket for vertical mounting separately.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE