


Protettore contro le sovratensioni LAN

Servizi di distribuzione di energia



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il rivestimento rinforzato in metallo realizza una schermatura ambientale ed elettrica

Fino a CAT6 e POE (Power Over Ethernet) in un singolo prodotto


Semplice installazione bidirezionale

SPECIFICHE

Numero catalogo	LANRJ45C6P
Tensione di sistema nominale (Un)	48 VDC
Tensione continua massima di esercizio (Uc)	50 VDC
Voltage Protection Rating (VPR), L-L	150 V
Voltage Protection Rating (VPR), L-PE	550 V
Nominal Discharge Current (In), L-L	150 A 8/20 µs
Corrente impulsiva (Iimp)	1 kA 10/350 µs

Numero catalogo	LANRJ45C6P
Corrente di carica nominale (IL)	1 A
Frequenza	250 MHz Max
Temperatura	-40 to 80 °C
Classificazione della recinzione	IP 20
Altezza (H)	75 mm
Larghezza (Largh.)	19 mm

SCHEMI



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE