

# Custodia da tavolo CompacPRO, non schermata



Il contenitore nVent SCHROFF CompacPRO fornisce protezione elettronica per gruppi elettronici singoli e da 19". Il telaio in alluminio pressofuso e i pannelli laterali a profilo garantiscono una soluzione robusta. Inoltre, è disponibile un'ampia gamma di accessori.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Custodia da tavolo per assemblaggio singolo

La struttura in alluminio garantisce una soluzione robusta

Dimensioni internazionali in conformità alla norma IEC 6297-3-101

Pannello laterale con funzione maniglia integrata

Struttura simmetrica della profondità, anteriore e posteriore identica

Fessure di ventilazione nella piastra base

IP 20 in conformità alla norma IEC 60529

## SPECIFICHE

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Tipo di prodotto:</b>     | Caso                                         |
| <b>Tipo:</b>                 | Valigetta per singoli componenti elettronici |
| <b>Famiglia di prodotti:</b> | CompacPRO                                    |

Table 1/3

| Codice a catalogo | Altezza cremagliera | Altezza | Larghezza rack | Larghezza | Profondità | Quantità imballaggio |
|-------------------|---------------------|---------|----------------|-----------|------------|----------------------|
|-------------------|---------------------|---------|----------------|-----------|------------|----------------------|

|           |    |         |      |       |       |   |
|-----------|----|---------|------|-------|-------|---|
| 14575-023 | 2U | 102.6mm | 42HP | 257mm | 271mm | 1 |
| 14575-025 | 2U | 102.6mm | 42HP | 257mm | 331mm | 1 |
| 14575-027 | 2U | 102.6mm | 42HP | 257mm | 391mm | 1 |
| 14575-063 | 2U | 102.6mm | 84HP | 471mm | 271mm | 1 |
| 14575-065 | 2U | 102.6mm | 84HP | 471mm | 331mm | 1 |
| 14575-067 | 2U | 102.6mm | 84HP | 471mm | 391mm | 1 |
| 14575-103 | 3U | 147.1mm | 28HP | 186mm | 271mm | 1 |
| 14575-105 | 3U | 147.1mm | 28HP | 186mm | 331mm | 1 |
| 14575-123 | 3U | 147.1mm | 42HP | 257mm | 271mm | 1 |
| 14575-125 | 3U | 147.1mm | 42HP | 257mm | 331mm | 1 |
| 14575-127 | 3U | 147.1mm | 42HP | 257mm | 391mm | 1 |
| 14575-143 | 3U | 147.1mm | 63HP | 364mm | 271mm | 1 |
| 14575-145 | 3U | 147.1mm | 63HP | 364mm | 331mm | 1 |
| 14575-147 | 3U | 147.1mm | 63HP | 364mm | 391mm | 1 |
| 14575-163 | 3U | 147.1mm | 84HP | 471mm | 271mm | 1 |
| 14575-165 | 3U | 147.1mm | 84HP | 471mm | 331mm | 1 |
| 14575-167 | 3U | 147.1mm | 84HP | 471mm | 391mm | 1 |
| 14575-169 | 3U | 147.1mm | 84HP | 471mm | 451mm | 1 |
| 14575-171 | 3U | 147.1mm | 84HP | 471mm | 511mm | 1 |

|           |    |         |      |       |       |   |
|-----------|----|---------|------|-------|-------|---|
| 14575-223 | 4U | 191.6mm | 42HP | 257mm | 271mm | 1 |
| 14575-225 | 4U | 191.6mm | 42HP | 257mm | 331mm | 1 |
| 14575-243 | 4U | 191.6mm | 63HP | 364mm | 271mm | 1 |
| 14575-245 | 4U | 191.6mm | 63HP | 364mm | 331mm | 1 |
| 14575-247 | 4U | 191.6mm | 63HP | 364mm | 391mm | 1 |
| 14575-265 | 4U | 191.6mm | 84HP | 471mm | 331mm | 1 |
| 14575-267 | 4U | 191.6mm | 84HP | 471mm | 391mm | 1 |
| 14575-269 | 4U | 191.6mm | 84HP | 471mm | 451mm | 1 |
| 14575-271 | 4U | 191.6mm | 84HP | 471mm | 511mm | 1 |
| 14575-445 | 6U | 280.5mm | 63HP | 364mm | 331mm | 1 |
| 14575-447 | 6U | 280.5mm | 63HP | 364mm | 391mm | 1 |
| 14575-463 | 6U | 280.5mm | 84HP | 471mm | 271mm | 1 |
| 14575-465 | 6U | 280.5mm | 84HP | 471mm | 331mm | 1 |
| 14575-467 | 6U | 280.5mm | 84HP | 471mm | 391mm | 1 |
| 14575-469 | 6U | 280.5mm | 84HP | 471mm | 451mm | 1 |
| 14575-471 | 6U | 280.5mm | 84HP | 471mm | 511mm | 1 |

Table 2/3

| Codice a catalogo | Altezza utilizzabile | Larghezza utilizzabile | Struttura del telaio anteriore | Opzione di raffreddamento | Conforme a.     | Schermatura EMC |
|-------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 14575-023         | 84.4mm               | 219mm                  | Pezzo singolo                  | No                        | IEC 60297-3-103 | No              |

| <b>Codice a catalogo</b> | <b>Altezza utilizzabile</b> | <b>Larghezza utilizzabile</b> | <b>Struttura del telaio anteriore</b> | <b>Opzione di raffreddamento</b> | <b>Conforme a.</b> | <b>Schermatura EMC</b> |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|
| 14575-025                | 84.4mm                      | 219mm                         | Pezzo singolo                         | No                               | IEC 60297-3-103    | No                     |
| 14575-027                | 84.4mm                      | 219mm                         | Pezzo singolo                         | No                               | IEC 60297-3-103    | No                     |
| 14575-063                | 84.4mm                      | 432mm                         | Pezzo singolo                         | No                               | IEC 60297-3-103    | No                     |
| 14575-065                | 84.4mm                      | 432mm                         | Pezzo singolo                         | No                               | IEC 60297-3-103    | No                     |
| 14575-067                | 84.4mm                      | 432mm                         | Pezzo singolo                         | No                               | IEC 60297-3-103    | No                     |
| 14575-103                | 129.3mm                     | 148mm                         | Pezzo singolo                         | No                               | IEC 60297-3-103    | No                     |
| 14575-105                | 129.3mm                     | 148mm                         | Pezzo singolo                         | No                               | IEC 60297-3-103    | No                     |
| 14575-123                | 129.3mm                     | 219mm                         | Pezzo singolo                         | No                               | IEC 60297-3-103    | No                     |
| 14575-125                | 129.3mm                     | 219mm                         | Pezzo singolo                         | No                               | IEC 60297-3-103    | No                     |
| 14575-127                | 129.3mm                     | 219mm                         | Pezzo singolo                         | No                               | IEC 60297-3-103    | No                     |
| 14575-143                | 129.3mm                     | 326mm                         | Pezzo singolo                         | No                               | IEC 60297-3-103    | No                     |
| 14575-145                | 129.3mm                     | 326mm                         | Pezzo singolo                         | No                               | IEC 60297-3-103    | No                     |
| 14575-147                | 129.3mm                     | 326mm                         | Pezzo singolo                         | No                               | IEC 60297-3-103    | No                     |
| 14575-163                | 129.3mm                     | 432mm                         | Pezzo singolo                         | No                               | IEC 60297-3-103    | No                     |
| 14575-165                | 129.3mm                     | 432mm                         | Pezzo singolo                         | No                               | IEC 60297-3-103    | No                     |
| 14575-167                | 129.3mm                     | 432mm                         | Pezzo singolo                         | No                               | IEC 60297-3-103    | No                     |
| 14575-169                | 129.3mm                     | 432mm                         | Pezzo singolo                         | No                               | IEC 60297-3-103    | No                     |
| 14575-171                | 129.3mm                     | 432mm                         | Pezzo singolo                         | No                               | IEC 60297-3-103    | No                     |

| Codice a catalogo | Altezza utilizzabile | Larghezza utilizzabile | Struttura del telaio anteriore | Opzione di raffreddamento | Conforme a.     | Schermatura EMC |
|-------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 14575-223         | 173.8mm              | 219mm                  | Pezzo singolo                  | No                        | IEC 60297-3-103 | No              |
| 14575-225         | 173.8mm              | 219mm                  | Pezzo singolo                  | No                        | IEC 60297-3-103 | No              |
| 14575-243         | 173.8mm              | 326mm                  | Pezzo singolo                  | No                        | IEC 60297-3-103 | No              |
| 14575-245         | 173.8mm              | 326mm                  | Pezzo singolo                  | No                        | IEC 60297-3-103 | No              |
| 14575-247         | 173.8mm              | 326mm                  | Pezzo singolo                  | No                        | IEC 60297-3-103 | No              |
| 14575-265         | 173.8mm              | 432mm                  | Pezzo singolo                  | No                        | IEC 60297-3-103 | No              |
| 14575-267         | 173.8mm              | 432mm                  | Pezzo singolo                  | No                        | IEC 60297-3-103 | No              |
| 14575-269         | 173.8mm              | 432mm                  | Pezzo singolo                  | No                        | IEC 60297-3-103 | No              |
| 14575-271         | 173.8mm              | 432mm                  | Pezzo singolo                  | No                        | IEC 60297-3-103 | No              |
| 14575-445         | 262.9mm              | 326mm                  | Pezzo singolo                  | No                        | IEC 60297-3-103 | No              |
| 14575-447         | 262.9mm              | 326mm                  | Pezzo singolo                  | No                        | IEC 60297-3-103 | No              |
| 14575-463         | 262.9mm              | 432mm                  | Pezzo singolo                  | No                        | IEC 60297-3-103 | No              |
| 14575-465         | 262.9mm              | 432mm                  | Pezzo singolo                  | No                        | IEC 60297-3-103 | No              |
| 14575-467         | 262.9mm              | 432mm                  | Pezzo singolo                  | No                        | IEC 60297-3-103 | No              |
| 14575-469         | 262.9mm              | 432mm                  | Pezzo singolo                  | No                        | IEC 60297-3-103 | No              |
| 14575-471         | 262.9mm              | 432mm                  | Pezzo singolo                  | No                        | IEC 60297-3-103 | No              |

Table 3/3

| Codice a catalogo | Fine | Materiale | Grado di protezione | Carico statico | Spedizione rapida |
|-------------------|------|-----------|---------------------|----------------|-------------------|
|-------------------|------|-----------|---------------------|----------------|-------------------|

|           |                      |           |      |      |    |
|-----------|----------------------|-----------|------|------|----|
| 14575-023 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-025 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-027 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-063 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-065 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-067 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-103 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-105 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-123 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-125 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-127 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-143 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-145 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-147 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-163 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-165 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-167 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-169 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-171 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |

|           |                      |           |      |      |    |
|-----------|----------------------|-----------|------|------|----|
| 14575-223 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-225 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-243 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-245 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-247 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-265 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-267 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-269 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-271 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-445 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-447 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-463 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-465 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-467 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-469 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-471 | Verniciato a polvere | Alluminio | IP20 | 30kg | No |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Collegamenti GND / messa a terra in conformità con

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**