

# ESE-kit met externe tester voor luchtklemmen



nVent ERICO Early Streamer Emission (ESE) luchtterminalteststelsysteem op afstand biedt een volledig autonome bewaking van uw ESE-systeem. Deze set bevat zowel de nVent ERICO ESE-terminal voor de tester op afstand als de nVent ERICO ESE-luchtterminaltester op afstand, die snel en eenvoudig handmatig op locatie kan worden geassembleerd. Het volledig autonome bewakingssysteem voor early streamer emission air terminals (ESEAT), vereist geen aanvullende, kostbare hardware, software, bewaking of interfacesystemen. Bespaar tijd en geld doordat u geen apparatuur hoeft te huren om uw ESE-systeem handmatig te testen. De nVent ERICO ESE-luchtterminaltester op afstand heeft drie leds die u waarschuwen als uw ESEAT, tester of uw volledige systeem op enig moment van de dag niet meer werkt. Voor eenvoudige bewaking zijn de leds gekleurd en geven aan welk deel van het systeem vervangen moet worden. De externe functie van de nVent ERICO ESE-luchtterminaltester op afstand stelt gebruikers in staat om snel te controleren of hun verlichtingsbeveiligingssysteem volledig operationeel is en hun faciliteit altijd beveiligd is.

## KENMERKEN

Maakt ononderbroken, dagelijkse bewaking van de status van het ESE-systeem mogelijk

Volledig autonoom

Vereist geen aanvullende software of accessoires

Gekleurde leds geven storingen van specifieke onderdelen aan, zodat ze snel en eenvoudig kunnen worden vervangen

Eenvoudige installatie en snelle opstarttijd

Zonne-energie voor duurzaamheid (geen batterijen nodig)

Superieure corrosiebestendigheid, zelfs in zoute omgevingen

Geschikt voor gebruik met verschillende bliksembeschermingssystemen, waaronder lint en draadgeleiders, naast geïsoleerde bliksemafleiders zoals nVent ERICO ISOonV en nVent ERICO Ericore geleiders

De leds zijn tot op 100 meter afstand zichtbaar

## SPECIFICATIES

Table 1/2

| Catalogusnummer | Materiaal                        | Getriggerde vervroeging, $\Delta T$ | Voldoet aan                                                               | Classificatie behuizing | Impulsstroom (limp)  | Statusindicatie |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| SI60I316RT-KIT  | Roestvrij staal 316L (en 1,4404) | 60 $\mu$ s                          | NF C17-102:2011, NP 4426:2013, UNE 21186:2011, NF EN 62561-6 clause 6.6.4 | IP 68                   | 100kA 10/350 $\mu$ s | LED             |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Bedrijfstemperatuur |
|-----------------|---------------------|
| SI60I316RT-KIT  | -20 to 60 °C        |

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221  
optie 1 – Klantenservice  
optie 2 – Technische ondersteuning

### Europa

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrijk:  
+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:  
800 1890272  
andere landen:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**