

Zuurstofremmende verbinding



KENMERKEN

Elektrisch verbindingsmateriaal ontwikkeld om gegalvaniseerde corrosie te voorkomen en verbindingen in elektrische verbindingen

Speciaal ontwikkeld om gegalvaniseerde corrosie tegen te gaan, vooral in ernstig atmosferische omgevingen en voor verbindingen die worden gemaakt tussen verschillende materialen

Toepassingen omvatten bovenliggende voeringsgeleidersverbindingen, kabelverbindingen, transformator- en schakelapparatuurverbindingen, bliksemafleiders en nog veel meer

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Temperatuur	Gewicht eenheid
COMPOUND	710220	-30 to 120 °C	0.314 kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE