

Eénpolig verdeelblok, 1250 A IEC, input 2, output 9 kabels, aluminium


Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

UD2C9C1250AL



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

RoHS-conform

Halogeenvrij

Tinned copper or aluminum block allows for copper or aluminum conductor direct connections, or using ferrule

Screw retaining cover is hinged and removable

Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection

Modular snap-together blocks for building multi-pole power blocks

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

95% fill ratio

Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 569209

Voltooiën: Ingeblikt

Max. Stroomsterkte, IEC: 1250A

Max. Stroomsterkte, UL/CSA: 950A

Aansluiting aan lijnzijde: 2 Kabels

Aansluiting aan lastzijde: 9 Kabels

Materiaal: Aluminium; Thermoplastisch

Max. Geleidergrootte lijnzijde, IEC: 400 mm²

Max. Geleiderdiameter lastzijde, IEC: 95 mm²

Max. Bedrijfsspanning, IEC (UI): 1000; 1500

Max. Bedrijfsspanning, UL (Vin): 1000

Kortstondige houdstroom (I_{cw}) 1s: 84kA

Piek kortsluitstroom (IPK): 73.5kA

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (ICC): 35kA

Nominale kortsluitstroom (SCCR): 100kA

Lijnzijde aantal aansluitingen: 2

Lijnzijde Compacte draadgrootte: 185 - 400 mm²

Draadgrootte lijnzijde: 400 – 750

Lastzijde aantal aansluitingen: 9

Lastzijde Compacte draadgrootte: 10 - 95 mm²

Draadmaat gevlochten lastzijde - ring: #8 - #1

Draadgrootte lastzijde: #8 - 3/0

Classificatie behuizing: IP 20

Diepte (D): 195.6mm

Hoogte (H): 112.1mm

Breedte (W): 70.5mm

Gewicht van de eenheid: 0.93kg

Certificatiegegevens: UL® 1953

Brandbaar vermogen: UL® 94V-0

Voldoet aan: IEC® 60947-7-1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Erhöhen Sie die Anzahl der Ausgänge mit einem Eingang, indem Sie einen Jumper verwenden. Dies gilt für Klemmen mit maximalem Nennstrom von bis zu 160A (nach IEC).

Anschlussklemmen mit einer maximalen Betriebsspannung von 1.000 VAC/DC nach UL, sind ideal für die Anwendung im Photovoltaikbereich.




Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals

Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C

Ambient Temperature (°C)	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°
Derating Coefficient (d)	1	1	1	0,94	0,88	0,82	0,75	0,67	0,58	0,47

*environment around the terminal blocks inside the enclosure

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE