

# Enlogic basis PDU

## Data Solutions



De basis-PDU is een rendabele, betrouwbare oplossing voor stroomdistributie. Premium hydraulisch-magnetische stroomonderbrekers werken consistent in omgevingen met hoge temperaturen. De basis-PDU biedt geavanceerde functies, zoals IEC-uitgangen met kleurcodering, een slank chassisontwerp en montage zonder gereedschap, ondersteund door een probleemloze garantie van 5 jaar.

### KENMERKEN

Chassis met zwarte poedercoating

IEC 62368 vermeld. Voldoet aan RoHS en REACH. Zie tekening voor aanvullende informatie.

### SPECIFICATIES

Table 1/6

| Catalogusnummer | Productfamilie | Type      | Producttype   | Type socket                           | Aantal sockets | Kleur |
|-----------------|----------------|-----------|---------------|---------------------------------------|----------------|-------|
| EB0860          | Enlogic        | Basis-PDU | Aansluitstrip | (24) C13/C15,<br>(24) C13/C15/C19/C21 | 48             | Zwart |
| EB09JA          | Enlogic        | Basis-PDU | Aansluitstrip | (18) C13/C15,<br>(18) C13/C15/C19/C21 | 36             | Zwart |
| EB0360          | Enlogic        | Basis-PDU | Aansluitstrip | (16) C13/C15                          | 20             | Zwart |

Table 2/6

| Catalogusnummer | Geschakelde uitgangen | Kabellengte | Stroomonderbreker      | Nominaal vermogen                                       | Aantal stroomonderbrekers | Onderbrekingswaarde |
|-----------------|-----------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| EB0860          | Nee                   | 3000mm      | 20 A, 1-polig, Hy-magA | 17,3 kVA<br>Noord-Amerika,<br>22,1 kVA<br>International | 6                         |                     |

| Catalogusnummer | Geschakelde uitgangen | Kabellengte | Stroomonderbreker      | Nominaal vermogen                                       | Aantal stroomonderbrekers | Onderbrekingswaarde |
|-----------------|-----------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| EB09JA          | Nee                   | 1800mm      | 20 A, 1-polig, Hy-magA | 34,6 kVA<br>Noord-Amerika,<br>43,5 kVA<br>International | 12                        |                     |
| EB0360          | Nee                   | 3000mm      | 16 A, 1-polig, Hy-mag  | 7,4 kVA                                                 | 2                         | 5kAIC               |

Table 3/6

| Catalogusnummer | Nominaal uitgangsvermogen | Nominale spanning | Aantal uitgangsspanningen | Aantal fasen | Inclusief aan/uitschakelaar | Stroomsterkte (gedempte stroomsterkte)                    |
|-----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| EB0860          | 230VAC                    | 415V              |                           |              | Nee                         | 30 A (24 A)<br>Noord-Amerika,<br>32 Een<br>Internationaal |
| EB09JA          | 230VAC                    | 415V              | 36                        |              | Nee                         | 60 A (48 A)<br>Noord-Amerika,<br>63 Een<br>Internationaal |
| EB0360          | 230VAC                    | 230V              | 20                        | 1            | Nee                         | 32 A                                                      |

Table 4/6

| Catalogusnummer | Uitgangsspanning | Rekeenheden | Type stekker              | Type dosering | Verwijderbare invoerkabel | Materiaal |
|-----------------|------------------|-------------|---------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
| EB0860          | 208 – 230VAC     | 0U          | IEC 60309<br>530P6/532P6  | Geen          | Nee                       | Staal     |
| EB09JA          | 208 – 230VAC     | 0U          | IEC 60309<br>560P6/563P6  | Geen          | Nee                       | Staal     |
| EB0360          | 230VAC           | 0U          | IEC 60309<br>332P6 (IP44) | Geen          | Nee                       | Staal     |

Table 5/6

| Catalogusnummer | Voltooien     | Hoogte | Breedte | Diepte | Gewicht | Pakkethoeveelheid |
|-----------------|---------------|--------|---------|--------|---------|-------------------|
| EB0860          | Poedercoating | 1490mm | 56mm    | 55mm   |         | 1                 |
| EB09JA          | Poedercoating | 965mm  | 114mm   | 75mm   |         | 1                 |

| Catalogusnummer | Voltooien     | Hoogte | Breedte | Diepte | Gewicht | Pakkethoeveelheid |
|-----------------|---------------|--------|---------|--------|---------|-------------------|
| EB0360          | Poedercoating | 817mm  | 52mm    | 53mm   | 3.6kg   | 1                 |

Table 6/6

| Catalogusnummer | Lengte van de invoerkabel |
|-----------------|---------------------------|
| EB0860          | 3m                        |
| EB09JA          | 1.8m                      |
| EB0360          | 3m                        |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Garantie : de geleverde apparatuur van het nVent Enlogic-merk is gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de factuurdatum aan de oorspronkelijke koper vrij van fabricagefouten.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**