

Gevlochten FGBS-mof van glasvezel



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Halogeenvrij

Fiberglass impregnated with high temperature silicone varnish

Resistant to high temperature

Thermal insulation and mechanical protection

SPECIFICATIES

Materiaal: Glasvezel
Brandbaar vermogen: UL® 1441 VW-1
Bedrijfstemperatuur: -70 to 300 °C

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Diameter	Kleur	Lengte	Gewicht van de eenheid
FGBS8	556210	8 mm	Zwart	100m	0.01 kg
FGBS4	556200	4 mm	Zwart	100m	0.01 kg

Catalogusnummer	Artikelnummer	Diameter	Kleur	Lengte	Gewicht van de eenheid
FGBS12	556230	12 mm	Zwart	100m	0.02 kg
FGBS10	556220	10 mm	Zwart	100m	0.02 kg
FGBS15	556240	16 mm	Zwart	100m	0.03 kg
FGBS20	556250	20 mm	Wit	50m	0.04 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Einheitsgewicht ist pro Meter (3,28').

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE