

Met koper gelijmde aardstang, met schroefdraad



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Koudgewalste schroefdraad met continue, ongebroken vezels is veilig voor de kopercoating en is sterker dan gesneden schroefdraad

coating van 99,9% puur elektrolytisch koper

Pennen hebben een stalen kern met een hoog koolstofgehalte die zorgen voor een superieure stijfheid bij het indrijven

Koperen coating zal niet breken of scheuren wanneer de pen tijdens het indrijven wordt gebogen

Minimale kopercoating van 10 micron op pennen met UL® 467-certificering

De naam nVent ERICO, de lengte, de diameter en het onderdeelnummer zijn op een afstand van minder dan 304,8 mm (12") van het afgeschuinde uiteinde ingestanst

UL-logo en eventueel het controlenummer zijn in elke stang gestanst, voor gemakkelijke identificatie na de plaatsing

SPECIFICATIES

Materiaal:	Koper-gebonden staal
Schroefdraadlocatie:	Puntige en afgeschuinde uiteinden
Treksterkte:	552 MPa Min

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Aardingsstang diameter, nominaal	Aardingsstang diameter, effectief (Ø)	Schroefdraadm aat (TS)	Lengte (L)	Plaatdikte
631300		1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	3m	254µm
631303		1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	3m	330µm
631340		1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	1.2m	254µm
631350		1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	1.5m	254µm
631360		1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	1.8m	254µm
631380		1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	2.4m	254µm
635800		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	3m	254µm
635803		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	3m	330µm
635830		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	0.9m	254µm
635840		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	1.2m	254µm
635843		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	1.2m	330µm
635850		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	1.5m	254µm
635860		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	1.8m	254µm
6358660		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	2m	254µm
635870		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	2.1m	254µm
635880	635880	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	2.4m	254µm
635883		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	2.4m	330µm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Aardingsstang diameter, nominaal	Aardingsstang diameter, effectief (Ø)	Schroefdraadm aat (TS)	Lengte (L)	Plaatdikte
633400		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	3m	254µm
633403		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	3m	330µm
633415		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	4.6m	254µm
633430		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	0.9m	254µm
6334330		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1m	254µm
633440		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1.2m	254µm
633450		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1.5m	254µm
633460		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1.8m	254µm
633463		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1.8m	330µm
633470		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	2.1m	254µm
633480	633480	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	2.4m	254µm
634400		1"	23.2 mm	1" UNC	3m	254µm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewicht eenheid	Voldoet aan	Certificeringen
631300		3.1 kg	ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, UL, CSA, cUL
631303		3.2 kg	ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
631340		1.2 kg		
631350		1.6 kg		

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewicht eenheid	Voldoet aan	Certificeringen
631360		1.9 kg		
631380		2.4 kg	ANSI®/NEMA® GR1	UL
635800		3.8 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	CSA, UL, CSA-US, RUS, cUL
635803		3.9 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL, cUL
635830		1.2 kg	IEC® EN 62561-2	
635840		1.5 kg	IEC® EN 62561-2	
635843		1.5 kg	IEC® EN 62561-2	
635850		1.9 kg	IEC® EN 62561-2	
635860		2.3 kg	IEC® EN 62561-2	
6358660		2.48 kg	IEC® EN 62561-2	
635870		2.9 kg	IEC® EN 62561-2	
635880	635880	3 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL
635883		3 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL
633400		5.7 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, cUL, CSA-US, RUS, CSA
633403		5.7 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	cUL, UL
633415		8.5 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, cUL
633430		1.7 kg	IEC® EN 62561-2	
6334330		2.79 kg	IEC® EN 62561-2	


Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewicht eenheid	Voldoet aan	Certificeringen
633440		2.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633450		2.8 kg	IEC® EN 62561-2	
633460		3.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633463		3.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633470		3.9 kg	IEC® EN 62561-2	
633480	633480	4.4 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, RUS
634400		10 kg	ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, UL, cUL, CSA

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Pennen moeten, om UL® 467-gecertificeerd te kunnen worden, ten minste 8' (2,44 m) lang zijn.

IEC® EN 62561-2 vervangt EN 50164-2.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE