


Aardingsstang naar greep or rail




Grafietmallen van nVent ERICO Cadweld zijn ontworpen en ontwikkeld voor duizenden soorten verbindingen en geleidercombinaties.

CERTIFICERINGEN



DIAGRAMMEN



KENMERKEN

Vormt een permanente, lageweerstandverbinding

Geeft een moleculaire verbinding

Exothermische verbindingen van nVent ERICO Cadweld zijn met dezelfde stroomcapaciteit als de geleider uitgevoerd

Draagbaar installatiemateriaal waarvoor geen externe energiebron nodig is

Installateurs kunnen eenvoudig worden opgeleid om exothermische verbindingen van nVent ERICO Cadweld te maken

Verbindingen kunnen visueel worden geïnspecteerd

Malseries LA en LE kunnen in combinatie met rechte of schuine grepen worden gebruikt

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Matrijsserie	Type aardingsstang	Aardingsstang diameter, nominaal	Aardingsstang diameter, effectief	Maat aansluiting/str oomrail
LAC18EK		LA (naar aardingsstang)	Kopergebonden	3/4"	17.3 mm	1/4 inch x 3 inch en breder
CSE14EG		CS	Staal	1/2"	12.83 mm	1/4" x 1 1/2"
CMC14EAJ		CM	Staal	1/2"	12.83 mm	4 mm x 25 mm
CMC14EAL		CM	Staal	1/2"	12.83 mm	4 mm x 40 mm
CMC14EAM		CM	Staal	1/2"	12.83 mm	4 mm x 50 mm
CMC14FAM		CM	Staal	1/2"	12.83 mm	5 mm x 50 mm
CNC14EAJ		CN	Staal	1/2"	12.83 mm	4 mm x 25 mm
CNC14EAM		CN	Staal	1/2"	12.83 mm	4 mm x 50 mm
CSE16EAJ		CS	Kopergebonden	5/8"	14.3 mm	4 mm x 25 mm
CSE16EAM		CS	Kopergebonden	5/8"	14.3 mm	4 mm x 50 mm
CMC16CAJ		CM	Kopergebonden	5/8"	14.3 mm	3 mm x 25 mm
CMC16CAM		CM	Kopergebonden	5/8"	14.3 mm	3 mm x 50 mm
CMC16EAJ		CM	Kopergebonden	5/8"	14.3 mm	4 mm x 25 mm
CMC16EAL		CM	Kopergebonden	5/8"	14.3 mm	4 mm x 40 mm
CMC16EH		CM	Kopergebonden	5/8"	14.3 mm	1/4" x 2"
CMC16PAJ		CM	Kopergebonden	5/8"	14.3 mm	6 mm x 25 mm
CMC16PAL		CM	Kopergebonden	5/8"	14.3 mm	6 mm x 40 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Matrijsserie	Type aardingsstang	Aardingsstang diameter, nominaal	Aardingsstang diameter, effectief	Maat aansluiting/str oomrail
CMC16PAM		CM	Kopergebonden	5/8"	14.3 mm	6 mm x 50 mm
CNC16CAJ		CN	Kopergebonden	5/8"	14.3 mm	3 mm x 25 mm
CNC16CAK		CN	Kopergebonden	5/8"	14.3 mm	3 mm x 30 mm
CNC16EAM		CN	Kopergebonden	5/8"	14.3 mm	4 mm x 50 mm
CNC16FAL		CN	Kopergebonden	5/8"	14.3 mm	5 mm x 40 mm
CPC16BAH		CP	Kopergebonden	5/8"	14.3 mm	2 mm x 20 mm
CPC16CAJ		CP	Kopergebonden	5/8"	14.3 mm	3 mm x 25 mm en breder
CPC16EAJ		CP	Kopergebonden	5/8"	14.3 mm	4 mm x 25 mm en breder
CQR16CAH		CQ	Kopergebonden	5/8"	14.3 mm	3 mm x 20 mm
CRC16CE		CR	Kopergebonden	5/8"	14.3 mm	1/8" x 1"
CRC16EK		CR	Kopergebonden	5/8"	14.3 mm	1/4 inch x 3 inch en breder
CRC16FAM		CR	Kopergebonden	5/8"	14.3 mm	5 mm x 50 mm en breder
CRC16PAM		CR	Kopergebonden	5/8"	14.3 mm	6 mm x 50 mm en breder
CMCP160CAJ		CM	Staal	16"	16 mm	3 mm x 25 mm
CRCP160CAJ		CR	Staal	16"	16 mm	3 mm x 25 mm
CMC18CAJ		CM	Kopergebonden	3/4"	17.32 mm	3 mm x 25 mm
CMC18CAL		CM	Kopergebonden	3/4"	17.32 mm	3 mm x 40 mm
CNC18CAJ		CN	Kopergebonden	3/4"	17.32 mm	3 mm x 25 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Matrijsserie	Type aardingsstang	Aardingsstang diameter, nominaal	Aardingsstang diameter, effectief	Maat aansluiting/str oomrail
CNC18CAK		CN	Kopergebonden	3/4"	17.32 mm	3 mm x 30 mm
CNC18CAL		CN	Kopergebonden	3/4"	17.32 mm	3 mm x 40 mm
CNC18EAL		CN	Kopergebonden	3/4"	17.32 mm	4 mm x 40 mm
CPC18CAJ		CP	Kopergebonden	3/4"	17.32 mm	3 mm x 25 mm en breder
CPC18EAJ		CP	Kopergebonden	3/4"	17.32 mm	4 mm x 25 mm en breder
CRC18BAL		CR	Kopergebonden	3/4"	17.32 mm	2 mm x 40 mm en breder
CRC18EAL		CR	Kopergebonden	3/4"	17.32 mm	4 mm x 40 mm en breder
CRC18EH		CR	Kopergebonden	3/4"	17.32 mm	1/4 inch x 2 inch en breder
CRD18EK		CR	Kopergebonden	3/4"	17.32 mm	1/4 inch x 3 inch en breder
CNCP180FAM		CN	Staal	18"	18 mm	5 mm x 50 mm
CQRP190CAJ		CQ	Staal	19"	19 mm	3 mm x 25 mm
CMCP200CAJ	238133	CM	Staal	20"	20 mm	3 mm x 25 mm
CNCP200CAK		CN	Staal	20"	20 mm	3 mm x 30 mm
CQFP200FAN		CQ	Staal	20"	20 mm	5 mm x 60 mm
CQRP200PAJ		CQ	Staal	20"	20 mm	6 mm x 25 mm
CMC22CAJ		CM	Kopergebonden	1"	23.22 mm	3 mm x 25 mm
CMD22FAM		CM	Kopergebonden	1"	23.22 mm	5 mm x 50 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Certificeringen
LAC18EK		
CSE14EG		
CMC14EAJ		
CMC14EAL		
CMC14EAM		
CMC14FAM		
CNC14EAJ		
CNC14EAM		
CSE16EAJ		
CSE16EAM		
CMC16CAJ		
CMC16CAM		
CMC16EAJ		
CMC16EAL		
CMC16EH		
CMC16PAJ		
CMC16PAL		
CMC16PAM		

Catalogusnummer	Artikelnummer	Certificeringen
CNC16CAJ		
CNC16CAK		
CNC16EAM		
CNC16FAL		
CPC16BAH		
CPC16CAJ		
CPC16EAJ		
CQR16CAH		
CRC16CE		
CRC16EK		
CRC16FAM		
CRC16PAM		
CMCP160CAJ		
CRCP160CAJ		
CMC18CAJ		
CMC18CAL		
CNC18CAJ		
CNC18CAK		

Catalogusnummer	Artikelnummer	Certificeringen
CNC18CAL		
CNC18EAL		
CPC18CAJ		
CPC18EAJ		
CRC18BAL		cUL, UL
CRC18EAL		
CRC18EH		
CRD18EK		
CNCP180FAM		
CQRP190CAJ		
CMCP200CAJ	238133	
CNCP200CAK		
CQFP200FAN		
CQRP200PAJ		
CMC22CAJ		
CMD22FAM		

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Voor toepassingen zoals computerruimten, tunnels of andere ruimten met weinig ventilatie, specificeert u een rookvrije nVent ERICO Cadweld Exolon-mal. Voeg een XL-voorvoegsel toe aan het onderdeelnummer van de standaardmal bij het bestellen (bijvoorbeeld, een TAC2Q2Q wordt een XLTAC2Q2Q). Op dezelfde manier wordt ook nVent ERICO Cadweld Exolon-

lasmateriaal aangeduid met het XL-voorvoegsel (150 wordt bijvoorbeeld XL150).

Mogelijk is een spleet tussen de geleiders noodzakelijk. Zie mallabel voor meer informatie.

XX-X-XX-XX-L-M-W		
XX	Malfamilie	
X	Prijssleutel	
XX	Aardingsstangcode	
XX	Formaat greep/rail	
L*	Gespleten smeltkroes	Het gegoten gedeelte is gesplitst op mallen met horizontale opening voor eenvoudiger reiniging
M*	Alleen mal	
W*	Slijtplaten	Vermindert mechanische slijtage van mallen bij kabelinvoerpunten

* Leeg als geen

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE