


Railadapter 25A zonder kabels, W060



Stroomrailadapter met één montagerail en schroefklemmen, 6 mm².

INDUSTRIENORMEN

UL

CSA

GL

KENMERKEN

Omschrijving: Stroomrailadapter, 25 A. Met twee verstelbare montagerails. Met schroefklemmen van 6 mm² aan de achterzijde.

Nominale spanning: 690 V.

Nominale stroom: 25 A.

Voor busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Vermogensdissipatie bij 80% belasting: 1.2 W.

Polen: 3-polig.

Afmetingen: 45 × 200 × 63 mm.

Verpakkingseenheid: 1 stuk.

Goedkeuringen: CSA, UL, GL.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking	Kleur
32436	45mm	200mm	75mm	Plastic, Zacht staal	Geplateerd	Zwart, Lichtgrijs

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE